

特点

- 符合英国和欧洲标准的最新要求。
- 电缆固定头设计提供外部夹紧
- 所有型号均可锁定保护窗口、以提高安全性
- 螺钉接线端子可接受 2.5mm² 导线高达 16A 导线、32A 导线高达 6mm² 导线、63A 导线高达 16mm² 导线、125A 型导线高达 50mm² 导线
- IP67 和 IP66 等级
- 此系列电源连接器提供红色、蓝色和黄色
- 此系列的额定电压为 110V、230V 和 415V
- 无卤素

RS Pro IP66 IP67 蓝色电缆安装 2p+e 工业电源插座、额定电流 为 32.0a 、 2P

RS 号: 724-9221



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

商品描述属性

深受信赖的 RS Pro 推出一系列高质量电缆安装自由插座电源连接器。这些连接器按照工业标准制造、易于组装、是极佳的工业插头解决方案、适用于为各种不同电压要求的工具和机械供电。

一般规格

极格式	2P + e
小时位置	6h
性别	母
身体方向	直向
材料	工程塑料
颜色	蓝色
应用	为建筑工地、木工机械、轻工业维护车间的机械提供动力

电气规格

额定电流	32A
额定电压	200-250V
工作频率	50Hz, 60Hz
插头 / 插座	插座
终止方法	螺钉
电缆 csa	6.0mm ²

操作环境规格

最高工作温度	40°C
最低工作温度	-25°C

机械规格

安装类型	电缆安装
------	------

保护类别

ip 等级	IP66, IP67
-------	------------

认证

合规性 / 认证	en 60309-1 、 en 60309-2
----------	-------------------------

