

## 特点

- 把手夹由玻璃强化尼龙制成
- 锯齿状内钳口
- 内置弹簧机制、使其更坚固
- 提供 3 种不同尺寸
- 特别适用于简单和轻型夹紧工艺
- 手柄上有衬垫
- 特别适用于单手使用

## RS 75mm Pro 弹簧夹

RS 号: 231-275



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

## 商品描述属性

RS Pro grip 夹特别适用于在工作时将物体固定或固定在正确的位置。它们是所有工具箱的必备工具、可供专业人士和 diy 爱好者使用、用于在粘接、夹紧和固定时提供超级抓持力。

提供三种尺寸： -

[231-263](#) – 25mm 钳口开度、焊盘宽度为 26 x 17mm 深度

[231-279](#) – 50mm 钳口开度、焊盘宽度为 29 x 19mm 深度

[231-285](#) – 75mm 钳口开度、焊盘宽度为 29 x 20mm 深度

## 一般规格

类型	弹簧夹
把手	玻璃强化尼龙
应用	金属加工工业、木材和塑料工业

## 机械规格

钳口开度	75mm
------	------

## 认证

合规性 / 认证	EN61340
----------	---------

