

D SUB HD MA 15P SOLDER CUP S4



图片仅用于说明。请参考产品描述。

订货号	09 56 100 5615 050
规格	D SUB HD MA 15P SOLDER CUP S4
浩亭电子目录	https://harting.com/09561005615050

标识

类别	连接器
系列	D-Sub
标识	High Density
原件	连接器
插针端子介绍	冲压 直式

版本

接线方式	焊杯接线
公母类型	公头
尺寸	D-Sub 1
针数	15
锁定类型	带锁通口的固定法兰 Ø 3.1 mm

技术参数

导体截面积	0.25 mm ²
导体截面积	AWG 24
额定电流	2 A
放电距离	≥1 mm
爬电距离	≥1 mm
绝缘阻抗	> 5 x 10 ⁹ Ω
接触电阻	<20 mΩ
极限温度	-40 ... +85 °C (焊接过程中的烙铁温度：最高 350°C 持续 3-5 s)



Pushing Performance
Since 1945

技术参数

性能等级	NM 30 (S4) 1
插拔次数	≥500
测试电压U _{r.m.s.}	1 kV
绝缘组	IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Hot plugging	无

材料特性

材料(插芯)	热塑性树脂，玻璃纤维填充 (PBTP) 外壳：钢、镀镍
颜色(插芯)	黑色
材料 (插针)	铜合金
表面 (插针)	镍表面镀贵金属 界面端 镍表面镀锡 接线端
层厚度	≥0.76 µm
层厚度	≥30 µinch
材料阻燃性等级符合 UL 94	V-0
RoHS	符合
ELV 状态	符合
China RoHS	e
REACH 附件 XVII 物质	不包含
REACH 附件 XIV 物质	不包含
REACH SVHC 物质	不包含
加州 65 号提案物质	不包含
铁路车辆防火	EN 45545-2 (2020-08)
包含危险等级的要求集	R26

规格和认证

规格	DIN 41652
----	-----------

商业数据

包装尺寸	100
净重	6 g
原产国	中国
欧洲海关关税号	85366990



Pushing Performance
Since 1945

商业数据

GTIN	5713140071193
eCl@ss	27440214 D-Sub 耦合器
ETIM	EC001136
UNSPSC 24.0	39121469