

Ladegerät GAL 12V-40 Professional

Anwendungsnutzen

- Schnelles Aufladen dank optimierter Ladezeit
- Sehr kompakt dank modernstem Design
- Flexible Einsatzmöglichkeiten dank hundertprozentiger Kompatibilität mit allen Bosch Professional 12V Akkus



Technische Daten

- Akkuspannung 12 V
- Ladestrom 4,0 A
- Größe (L/B/H) 151 x 115 x 72 mm
- Ladedauer 80/100%
 - GBA 12V 2.0Ah 24/35 min
 - GBA 12V 3.0Ah 36/50 min
 - GBA 12V 4.0Ah 48/65 min
 - GBA 12V 5.0Ah 60/70 min
 - GBA 12V 6.0Ah 72/95 min
- Gewicht 0,45 kg

- Lieferumfang: GAL 12V-40, Karton
- Verpackungsgröße (L/B/H): 250 x 140 x 95 mm
- Anzahl auf Palette/VPE: 258/1 Stk.
- Waren-ID: 85044055
- Bildnummern: 286535
- Herstellland: China (CN)



Bezeichnung	Bestell-Nr.	EAN-Code	UVP € exkl. MwSt.	UVP € inkl. MwSt.
GAL 12V-40, Karton	1600A019R3	3165140968133	45,00	53,55

Ladegerät GAL 18V-40 Professional

GAL	Gewerblicher Akku-Lader
18	Akkuspannung in Volt
40	Ladestrom in 10 Ah

Anwendungsnutzen

- Schnelles Aufladen dank optimierter Ladezeit
- Sehr kompakt dank modernstem Design
- Flexible Einsatzmöglichkeiten dank hundertprozentiger Kompatibilität mit allen 14,4V und 18V Akkus



Technische Daten

- Akkuspannung 18 V
- Ladestrom 4 A
- Größe (L/B/H) 185 x 115 x 76 mm
- Ladedauer 80/100%
 - GBA 18V 4.0Ah 48/65 min
 - GBA 18V 5.0Ah 60/70 min
 - GBA 18V 6.0Ah 72/95 min
 - ProCORE18V 4.0Ah 48/65 min
 - ProCORE18V 8.0Ah 96/130 min
- Gewicht 0,55 kg

- Lieferumfang: GAL 18V-40, Karton
- Verpackungsgröße (L/B/H): 251 x 149 x 99 mm
- Anzahl auf Palette/VPE: 180 / 1 Stk.
- Waren-ID: 85044055
- Bildnummern: 286690
- Herstellland: China (CN)



Bezeichnung	Bestell-Nr.	EAN-Code	UVP € exkl. MwSt.	UVP € inkl. MwSt.
GAL 18V-40, Karton	1600A019RJ	3165140967860	49,00	58,31

Akku-Drehschlagschrauber GDS 18V-200 C Professional + CoMo

Anwendungsnutzen

- Kraftvolle Nutzung auch an schwer zugänglichen Stellen dank optimalem Verhältnis von besonders kurzer Kopflänge zu Drehmoment
- Personalisierung, Soft Start und Service dank Connectivity Modul
- Lange Lauf- und Lebenszeit dank bürstenlosem EC Motor mit Electronic Motor Protection (EMP)

Technische Daten

- Akkuspannung 18 V
- Max. Drehmoment 200 Nm
- Eingestellte Drehzahlstufen 3
- Leerlaufdrehzahl Stufe 1/2/3 0 – 1.100/2.300/3.400 min⁻¹
- Nennschlagzahl Stufe 1/2/3 0 – 2.300/3.400/4.000 min⁻¹
- Kopflänge 134 mm
- Gewicht ohne Akku 1,1 kg
- Gewicht mit ProCORE18V 4.0Ah 1,6 kg



- Lieferumfang: GDS 18V-200 C, 2x ProCORE18V 4.0Ah, GAL 1880, CoMo GCY 30-4, L-BOXX 136
- Verpackungsgröße (L/B/H): folgt
- Anzahl auf Palette/VPE: folgt
- Waren-ID: 84672920
- Bildnummern: 294915, 294913
- Herstellland: Malaysia (MY)
- Vorgängermodell: -
- Erste Lieferung: Mai 2019



Bezeichnung	Bestell-Nr.	EAN-Code	UVP € exkl. MwSt.
GDS 18V-200 C, 2x ProCORE18V 4.0Ah, GAL 1880, CoMo, L-BOXX	06019G4300	3165140977500	475,00

Solo | Akku-Drehschlagschrauber GDS 18V-200 C Professional

GDS 18	Gewerblicher Drehschlagschrauber Spannungsangabe
-----------	--

Anwendungsnutzen

- Kraftvolle Nutzung auch an schwer zugänglichen Stellen dank optimalem Verhältnis von besonders kurzer Kopflänge zu Drehmoment
- Personalisierung, Soft Start und Service dank Connectivity Modul
- Lange Lauf- und Lebenszeit dank bürstenlosem EC Motor mit Electronic Motor Protection (EMP)

Technische Daten

- | | |
|--------------------------------|---|
| • Akkuspannung | 18 V |
| • Max. Drehmoment | 200 Nm |
| • Eingestellte Drehzahlstufen | 3 |
| • Leerlaufdrehzahl Stufe 1/2/3 | 0 – 1.100/2.300/3.400 min ⁻¹ |
| • Nennschlagzahl Stufe 1/2/3 | 0 – 2.300/3.400/4.000 min ⁻¹ |
| • Kopflänge | 134 mm |
| • Gewicht ohne Akku | 1,1 kg |
| • Gewicht mit ProCORE18V 4.0Ah | 1,6 kg |



- Lieferumfang: GDS 18V-200 C, L-BOXX 136
- Verpackungsgröße (L/B/H): folgt
- Anzahl auf Palette/VPE: folgt
- Waren-ID: 84672920
- Bildnummern: 294915, 294913
- Herstellland: Malaysia (MY)
- Vorgängermodell: -
- Erste Lieferung: Mai 2019



Bezeichnung	Bestell-Nr.	EAN-Code	UVP € exkl. MwSt.	UVP € inkl. MwSt.
GDS 18V-200 C, L-BOXX	06019G4301	3165140977524	229,00	272,51

Solo | Akku-Bohrschrauber GSR 12V-35 FC Professional

Anwendungsnutzen

- Flexibel und vielseitig dank dem FlexiClick System mit 4 Aufsätzen und 8 Konfigurationen
- Optimale Bedienung dank der kompakten Werkzeuggröße mit einer Kopflänge von nur 115 mm
- Längere Lebensdauer dank des neuen bürstenlosen EC Motors

Technische Daten

- Spannung 12 V
- Leerlaufdrehzahl 0-460 / 1.750 min-1
- Max. Drehmoment (hart/weich) 35 / 20 Nm
- Drehmomenteinstellungen 20+1
- Max. Bohr-Ø Holz 32 mm
- Max. Borh-Ø Stahl 10 mm
- Bohrfutterkapazität 10 mm
- Maße (LxH) 115x181 mm
- Gewicht (ohne Akku) 0,47 kg



- Lieferumfang: GSR 12V-35 FC, GFA 12-B/W/E/X, L-BOXX
- Verpackungsgröße (L/B/H): Folgt
- Anzahl auf Palette/VPE: Folgt
- Waren-ID: Folgt
- Bildnummern: Folgt
- Herstellland: Malaysia (MY)



Bezeichnung	Bestell-Nr.	EAN-Code	UVP € exkl. MwSt.	UVP € inkl. MwSt.
GSR 12V-35 FC, GFA 12-B/W/E/X, L-BOXX	06019H3003	3165140936941	219,00	260,61

Solo | Akku-Bohrschrauber GSR 12V-35 Professional

Anwendungsnutzen

- Einfache Handhabung dank der kompakten Werkzeuggröße mit einer Kopflänge von nur 154 mm
- Beste Leistungsdichte dank des Drehmoments von 35 Nm
- Längere Lebensdauer dank des bürstenlosen EC Motors



Technische Daten

- Spannung 12 V
- Leerlaufdrehzahl 0-460 / 1.750 min⁻¹
- Max. Drehmoment (hart/weich) 35 / 20 Nm
- Drehmomenteinstellungen 20+1
- Max. Bohr-Ø Holz 32 mm
- Max. Bohr-Ø Stahl 10 mm
- Bohrfutterkapazität 1,5 – 10 mm
- Maße (LxBxH) 154 x 181 mm
- Gewicht (netto/brutto) 0,72 / 0,91 kg

- Lieferumfang: GSR 12V-35, L-BOXX
- Verpackungsgröße (L/B/H): folgt
- Anzahl auf Palette/VPE: folgt
- Waren-ID: 84672920
- Bildnummern: folgt
- Herstellland: Malaysia (MY)



Bezeichnung	Bestell-Nr.	EAN-Code	UVP € exkl. MwSt.	UVP € inkl. MwSt.
GSR 12V-35, L-BOXX	06019H8001	3165140953702	135,00	160,65

Akku-Bohrschrauber

GSR 12V-35 Professional, 2x GBA 12V 3.0Ah, GAL 12V-40

Anwendungsnutzen

- Einfache Handhabung dank der kompakten Werkzeuggröße mit einer Kopflänge von nur 154 mm
- Beste Leistungsdichte dank des Drehmoments von 35 Nm
- Längere Lebensdauer dank des bürstenlosen EC Motors



Technische Daten

- Spannung 12 V
- Leerlaufdrehzahl 0-460 / 1.750 min⁻¹
- Max. Drehmoment (hart/weich) 35 / 20 Nm
- Drehmomenteinstellungen 20+1
- Max. Bohr-Ø Holz 32 mm
- Max. Bohr-Ø Stahl 10 mm
- Bohrfutterkapazität 1,5 – 10 mm
- Maße (LxBxH) 154 x 181 mm
- Gewicht (netto/brutto) 0,72 / 0,91 kg

- Lieferumfang: GSR 12V-35, 2x GBA 12V 3.0Ah, GAL 12V-40, L-BOXX
- Verpackungsgröße (L/B/H): folgt
- Anzahl auf Palette/VPE: folgt
- Waren-ID: 84672920
- Bildnummern: folgt
- Herstellland: Malaysia (MY)
- Vorgängermodell: GSR 12V-20
- Erste Lieferung: Mai 2019



Bezeichnung	Bestell-Nr.	EAN-Code	UVP € exkl. MwSt.
GSR 12V-35, 2x GBA 12V 3.0Ah, GAL 12V-40	06019H8002	3165140953719	219,00

Individuelle Kategorie | Akku-Bohrhammer GBH 18V-26 D Professional

Anwendungsnutzen

- Höchste Leistung eines Akkugeräts, vergleichbar mit einem Netzgerät
- Höchster Anwenderschutz dank integriertem KickBack Control
- Flexibles Arbeiten zu jeder Tageszeit dank hellem LED-Licht



Technische Daten

- Spannung 18 V
- Schlagenergie 2,6 J
- Schlagzahl bei Nenndrehzahl 0 – 4.350 min⁻¹
- Nenndrehzahl 0 – 890 min⁻¹
- Max. Bohr-Ø Beton 26 mm
- Max. Bohr-Ø Mauerwerk 68 mm
- Max. Bohr-Ø Stahl 13 mm
- Max. Bohr-Ø Holz 30 mm
- Vibration (Bohren / Meißeln) 13 m/s²
- Größe (L x H) 442 x 224 mm
- Gewicht (netto / brutto) 2,6 / 3,6 kg

- Lieferumfang: GBH 18V-26 D, Handwerkerkoffer
- Verpackungsgröße (L/B/H): folgt
- Anzahl auf Palette/VPE: 48 / 1 Stk.
- Waren-ID: 84672191
- Bildnummern: folgt
- Herstellland: Deutschland (DE)



Bezeichnung	Bestell-Nr.	EAN-Code	UVP € exkl. MwSt.	UVP € inkl. MwSt.
GBH 18V-26 D, Handwerkerkoffer	0611916000	3165140953948	299,00	355,81