

MERKMALE

- **Konstruktion aus verzinktem Stahl**
- **Leicht auf Schäden zu prüfen**
- **Stoßdämpfend**
- **Hohe Abriebfestigkeit**
- **Ermüdung ausgelegt auf das 1-fache der Arbeitslastgrenze Bei 20.000 Zyklen**

Ringschraube RS Pro M16 x 20 mm

RS Best.-Nr. 673-658



Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.

Produktbeschreibung

Diese Ringschrauben unserer eigenen Marke RS Pro sind für lineare Zuglasten in Richtung des Gewindes vorgesehen. Diese Ringschrauben sind geprüft und werden komplett mit Prüfzertifikat geliefert.

Allgemeine

Typ	Augenschraube
Belastungsgrenze	0.8t
Material	Kohlenstoffstahl

Mechanische

Durchmesser	20mm
Gewindegröße	M16
Gewindelänge	23mm
Manschettendurchmesser	29mm
Dicke der Manschette	10mm
Außendurchmesser der Öse	44mm
Gesamthöhe	71mm
Anwendungen	Spannen von Drähten, Sichern von Lasten

Sicherheitsstandard

Normen erfüllt	BS 4278:1984
-----------------------	--------------

