TCT WRECKER NITRUS 300mm x 6 Tpi - 1 pc

LAME DEMOLIZIONE MULTIMATERIALE WRECKER™ NITRUS CARBIDE™

- Tecnologia NITRUS CARBIDE™: offre una durata fino a 3 volte superiore rispetto alle lame con denti in carburo nelle applicazioni multimateriale e fino a 100 volte superiore rispetto alle lame bimetalliche standard.
- FANG TIP™: Per tagli più rapidi e per raggiungere anche le zone più strette.
- Corpo lama robusto e spesso 1,27 mm per tagli dritti e precisi.
- Altezza della lama di 25 mm per una maggiore stabilità e vibrazioni minime.
- Ideale per la demolizione di più materiali (legno con chiodi o elementi di fissaggio temprati, ghisa e metallo spesso).





Article Number	48475273
Cap max taglio metallo (mm)	6 - 14
Capacità di taglio max legno con chiodi (mm)	10 - 250
Capacità di taglio max metalli non ferrosi (mm)	6 - 14
Capacità di taglio max tubo in ghisa (mm)	⌀ 10 - 250
Capacità di taglio max tubo in metallo (mm)	⌀ 10 - 250
Finestra eliminata	Si
Lunghezza lama (mm)	300
Materials suited for	Metallo spesso > 4 mm|Metallo spessore medio 1.5 - 4 mm|Ghisa|Metallo non ferroso (Rame/Al)|Legno con chiodi e viti