

660 Oil Resistant



Maglia di cotone Rivestimento PVC

DESCRIZIONE

- Totalmente rivestito, rivestimento supplementare su tutta la mano
- Bordo smerlato
- Finitura rugosa su tutta la superficie
- Trattamento antibatterico e antiodore
- Trattamento speciale agli idrocarburi
- Forma anatomica
- Maglia senza cuciture

VANTAGGI

- Guanto morbido e delicato; assorbe la traspirazione, è estremamente confortevole anche se indossato per un periodo prolungato e offre una buona resistenza meccanica
- Estremamente morbido, protegge le mani isolandole dai prodotti chimici
- Impermeabilità per i lavori in ambienti umidi o grassi, con una presa sicura degli oggetti
- Superficie che assicura una maggior sensibilità e una miglior presa
- Igiene garantita
- Modello che facilita i gesti, confortevole da indossare per un periodo prolungato
- Assenza di irritazioni dovute a cuciture a contatto con la pelle
- Polso ben protetto

CONSIGLIATO PER LA PROTEZIONE DAI SEGUENTI RISCHI:

Presa

Protezione chimica

CONSIGLIATO PER I SEGUENTI SETTORI:

Autoveicoli

Metallurgia

Settore marittimo

TAGLIE DISPONIBILI

8/M • 9/L • 10/XL • 11/XXL

LUNGHEZZA

A seconda della taglia, in mm (appiattito)

300-320

CONFEZIONE

Paia per confezione/cartone

10/120

COLORE SUPPORTO/RIVESTIMENTO

Blu

SPESSORE

in mm

1,30

CONSIGLI PER L'USO

- La taglia indicata corrisponde a un guanto ben calzato sulla mano
- Il livello di prestazioni di impermeabilità definito (EN374-3) non riflette il livello di protezione effettivo presso il posto di lavoro – le prestazioni possono essere condizionate da altri fattori.
- Fare una prova prima di utilizzare i guanti con prodotti chimici diversi da quelli testati
- Conservare al riparo dalla luce e dall'umidità
- Prima di togliere i guanti sciacquarli sotto l'acqua corrente, utilizzando un detergente neutro se necessario

89/686/CEE Cat. III	EN 388 - 2003	ABRASIONE 0 1 2 3 4	TAGLIO 0 1 2 3 4 5	EN 374-2 - 2003	EN 374-3 - 2003	J - N-EPTANO 0 1 2 3 4 5 6	K - SODA CAUSTICA 40% 0 1 2 3 4 5 6
		STRAPPO 0 1 2 3 4	PUNTURA 0 1 2 3 4			L - ACIDO SOLFORICO 96% 0 1 2 3 4 5 6	
0120	4121				JKL		

Attestato di certificazione CE
rilasciato dall'organismo notificato
0120

SGS United Kingdom Ltd., Systems & Services certification 202B Worle Parkway - Weston-super-Mare, BS22 6 WA - Regno Unito

SHOWA BEST GLOVE

Tour Franklin - La Défense 8 - 92042 Paris La Défense Cedex - France

Tel. +33 (0)1 55 62 14 20 - Fax +33 (0)1 55 62 14 29

info@showabestglove.eu - www.showabestglove.eu

Descrizioni, caratteristiche, applicazioni e foto sono fornite a puro titolo indicativo e non costituiscono in alcun modo un impegno contrattuale. Il produttore si riserva la facoltà di apportarvi qualsivoglia modifica ritenuta necessaria.

[Data di aggiornamento 24/05/13]

SHOWA

La perfezione in comfort e destrezza