

MC 1,5/ 3-STZ11-3,81 - Leiterplatten-Steckverbinder



1767762

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1767762>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Leiterplattenstecker, Farbe: grün, Polzahl: 3, Artikelfamilie: MC 1,5/..-ST, Rastermaß: 3,81 mm, Schraubengriffsform: L Längsschlitz, Verpackungsart: verpackt im Karton, Ziehhilfe (STZ11)

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1767762
Verpackungseinheit	50 Stück
Mindestbestellmenge	50 Stück
Verkaufsschlüssel	E1 - Leiterplattenanschl.
Produktschlüssel	AABABC
GTIN	4046356436618
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	3,052 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	1,052 g
Zolltarifnummer	85366990
Ursprungsland	DE

MC 1,5/ 3-STZ11-3,81 - Leiterplatten-Steckverbinder



1767762

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1767762>

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Leiterplattenstecker
Produktfamilie	MC 1,5/...-ST
Bauform	Standard
Polzahl	3
Rastermaß	3,81 mm
Befestigungstyp	ohne

Elektrische Eigenschaften

Bemessungsspannung (II/2)	320 V
Bemessungsspannung (III/2)	160 V
Bemessungsstoßspannung (II/2)	2,5 kV
Bemessungsstoßspannung (III/2)	2,5 kV
Bemessungsstoßspannung (III/3)	2,5 kV

Materialangaben

Farbe (Gehäuse)	grün (RAL 6021)
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Isolierstoff	PA
Kontaktoberfläche	Zinn Sn
Material Kontaktoberfläche	Sn

Maße

Breite	12,22 mm
Höhe	11,6 mm
Länge	41 mm
Rastermaß	3,81 mm

Montage

Antriebsform Schraubenkopf	Längsschlitz (L)
----------------------------	------------------

Verpackungsangaben

Verpackungsart	verpackt im Karton
----------------	--------------------

MC 1,5/ 3-STZ11-3,81 - Leiterplatten-Steckverbinder





1767762


<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1767762>

Zulassungen

☞ Zum Herunterladen von Zertifikaten besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1767762>

 cULus Recognized Zulassungs-ID: E60425-20110128				
	Nennspannung U_N	Nennstrom I_N	Querschnitt AWG	Querschnitt mm^2
B	300 V	8 A	30 - 14	-
D	300 V	8 A	30 - 14	-

 VDE Zeichengenehmigung Zulassungs-ID: 40011723	
--	--

 VDE Zeichengenehmigung Zulassungs-ID: 40011723	
--	--

MC 1,5/ 3-STZ11-3,81 - Leiterplatten-Steckverbinder



1767762

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1767762>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27460202
ECLASS-15.0	27460202

ETIM

ETIM 9.0	EC002638
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

MC 1,5/ 3-STZ11-3,81 - Leiterplatten-Steckverbinder



1767762

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1767762>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

info@phoenixcontact.de