

HC-D 4-1BU - 屏蔽夹

1886143
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1886143>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

孔式插芯单屏蔽电缆的屏蔽连接，不带松动的压接插针



商业数据

订货号	1886143
包装单位	1 pc
最小订货量	1 pc
销售关键代码	AF7ABZ
产品关键代码	AF7ABZ
目录页面	页码669 (C-2-2019)
GTIN	4046356435321
单件重量（含包装）	12.7 g
单件重量（不含包装）	12.4 g
原产地	DE

技术数据

说明

概述	用于HC-D40、HC-D64插芯
----	-------------------

产品属性

产品类型	屏蔽连接
触点类型	车削

电气特性

额定电压(III/3)	60 V
-------------	------

连接数据

连接技术

连接方式	压接
------	----

尺寸

机械特性

接点直径	1.6 mm
------	--------

材料规格

接触件材料	铜合金
材料接触表面	镀硬质银

电缆/电线

电缆外径	6 mm ... 9 mm
单根导线的剥线长度	6 mm

机械特性

机械参数

插 / 拔周期	≥ 500
---------	-------

环境和真实条件

环境条件

环境温度 (运行)	-40 °C ... 60 °C
-----------	------------------

HC-D 4-1BU - 屏蔽夹



1886143

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1886143>

认证

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1886143>



EAC

认证ID: RU C-DE.AI30.B.01102

HC-D 4-1BU - 屏蔽夹



1886143

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1886143>

分类

ECLASS

ECLASS-12.0	27440192
ECLASS-13.0	27440192

ETIM

ETIM 9.0	EC002943
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

HC-D 4-1BU - 屏蔽夹

1886143

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1886143>



产品环境合规性

EU RoHS	
符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是
已知的豁免条款	6(c)
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	相关产品的中国RoHS声明表，请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品，不需要出具中国RoHS声明表。
EU REACH SVHC	
《REACH候选物质注释》（CAS编号）	Lead（CAS编号: 7439-92-1）
SCIP	0f005941-22dd-4092-9bec-bc7cf3a6dc7f

Phoenix Contact 2025 Â© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn