



DELTA i-system aluminiummetallic SCHUKO Schrifffeld, Betriebsanzeige  
55x55mm 10/16A 250V

| Ausführung   |  |
|--|--|
| Produkt-Markennamen  | DELTA  |
| Produkt-Bezeichnung  | SCHUKO-Steckdose   |
| Ausführung des Produkts  | Schutzkontaktsteckdose CEE 7/3 (Typ F)   |
| Ausführung der Abdeckung   | Zentralplatte  |
| Ausführung der Sonderstromversorgung   | ohne Sonderstromversorgung   |
| Ausführung der Steckdose nach VDE 0620 für erschwerte Bedingungen  | Nein   |
| Ausführung des Phasenabgriffs  | Nein   |
| Allgemeine technische Daten  |  |
| Kennzeichnung der Steckdose  | ohne Aufdruck  |
| Montageart   | Befestigung mit Kralle und Schraube  |
| Oberflächenbearbeitung   | sonstige   |
| Werkstoff  | Thermoplast  |
| Versorgungsspannung  |  |
| Betriebsspannung Nennwert  | 250 V  |
| Versorgungsspannungsfrequenz Bemessungswert  | 50 Hz  |
| Schutzart und Schutzklasse   |  |
| Schutzart IP   | IP20   |
| Hauptstromkreis  |  |
| Betriebsstrom Nennwert   | 16 A   |
| Erscheinungsbild   |  |
| Farbe  | aluminiummetallic  |
| Produktdetails   |  |
| Produktbestandteil   |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Auswurfvorrichtung</li> <li>• Beschriftungsfeld</li> <li>• erhöhter Berührungsschutz</li> <li>• Fehlerstrom-Schutzeinrichtung</li> <li>• Feinsicherung</li> <li>• integriert Funktionsbeleuchtung</li> <li>• integriert Leuchtmittel</li> <li>• integriert Orientierungsbeleuchtung</li> <li>• Klappdeckel</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Nein</li> <li>Nein</li> <li>Ja</li> <li>Nein</li> <li>Nein</li> <li>Nein</li> <li>Nein</li> <li>Nein</li> <li>Nein</li> </ul> |
| Produkteigenschaft   |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• abschließbar</li> <li>• halogenfrei</li> <li>• transparent</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Nein</li> <li>Ja</li> <li>Nein</li> </ul>   |
| Produktfunktion  |  |
| Produktfunktion  |  |

- Steckdose schaltbar
- Überspannungsschutz

Nein

Nein

**Anzahl**

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Anzahl der Einheiten            | 1 |
| Anzahl der Steckdosen schaltbar | 0 |

**Anschlüsse**

|   |             |
|---|-------------|
| Anordnung der Kontakte diagonal         | Nein        |
| Ausführung des elektrischen Anschlusses | Steckklemme |

**Mechanischer Aufbau**

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Höhe                  | 70 mm      |
| Breite                | 70 mm      |
| Tiefe                 | 45 mm      |
| Befestigungsart       | Unterputz  |
| Material des Gehäuses | Kunststoff |

**Umwelt-Fußabdruck**

|   |            |
|---|------------|
| Umweltproduktdeklaration (EPD)                  | Ja         |
| Treibhauspotential [CO2 eq] gesamt              | 4,77 kg    |
| Treibhauspotential [CO2 eq] während Herstellung | 0,284 kg   |
| Treibhauspotential [CO2 eq] während Betrieb     | 4,48 kg    |
| Treibhauspotential [CO2 eq] nach End of Life    | 7,42E-5 kg |

**Approbationen Zertifikate**

allgemeine Produktzulassung

Sonstige

Umwelt


[Bestätigung](#)
**Umwelt**
[Umweltbestätigung](#)
**Weitere Informationen****Informationen zur Verpackung**
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109813875>
**Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)**
<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>
**Industry Mall (Online-Bestellsystem)**
<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=5UB1935>
**Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)**
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/5UB1935>
**Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)**
[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=5UB1935](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=5UB1935)
**CAX-Online-Generator**
<http://www.siemens.com/cax>
**Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)**
<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>




