

## MERKMALE

- **Stoßdämpfende Eigenschaften**
- **Polyesterkonstruktion**
- **Leicht auf Schäden zu prüfen**
- **Hohe Abriebfestigkeit**
- **Gurtbandschlinge endet in Becket Eyes**

## RS Pro 6 m grünes Hebeschlingen, 2 t

RS Best.-Nr. 729-3085



Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.

## Produktbeschreibung

Diese Polyester-Gewebeschlingen von RS PRO dienen zum sicheren Tragen schwerer Lasten. Sie sind eine extrem beliebte Wahl aufgrund ihres geringen Gewichts, ihrer Zähigkeit und ihrer Flexibilität, die Stöße bei dem Beladen verhindert. Die breite Lagerfläche schützt die Last, die Sie anheben, vor Kratzern und Dellen.

## Allgemeine

<b>Schlingentyp</b>	Gurt
<b>Gerade Zuglast</b>	2000kg
<b>Sichere Arbeitslast (2 Stränge)</b>	2800kg
<b>Sichere Arbeitslast (4 Stränge)</b>	2000kg
<b>Sichere Arbeitslast (Choke-Hitch)</b>	1600kg
<b>Sicherheitsfaktor</b>	7:1
<b>Material</b>	PET
<b>Farbe</b>	Grün
<b>Anwendungen</b>	Ladungshandhabung, Bootshandhabung, Bauwesen Forstarbeiten

## Mechanische

<b>Länge</b>	6000mm
<b>Breite</b>	60mm
<b>Endstücke</b>	Augen-zu-Augen-Flachaugen

## Betriebsumgebungsspezifikationen

<b>Betriebstemperatur</b>	-40 °C bis +100 °C
---------------------------	--------------------

**Zulassungen**

**Normen erfüllt**

EN 1492-1