

产品参数表

规格



EA9R RCBO 2P C63A 30mA A

EA9RN2C6330CA

主要信息

断路器应用	配电保护
产品系列	Easy9
产品短名	EA9R
产品类型	剩余电流动作保护断路器
极数	2P
额定电流 [In]	63 A
脱扣曲线	C
剩余电流灵敏度 [IΔn]	30 mA

补充信息

额定工作电压 [Ue]	230/400 V
电网类型	AC
磁脱扣限制	5...10 x In
分断能力	6 kA Icn
漏电流保护等级	A类
隔离功能	适用
控制类型	手柄
本地信号指示	开/关指示
触点位置指示	有
漏电流保护	一体式漏电保护
机械寿命	20000 次
安装类型	锁定夹锁紧
安装方式	DIN 导轨安装
接线能力	M6.5 terminals (上接线) - <= 35 mm² M6.5 terminals (下接线) - <= 25 mm² - 软线 M6.5 terminals (下接线) - <= 35 mm² - 单股硬线
宽度 (9mm的倍数)	8.0
宽度	72 mm

环境

符合标准	IEC 61009 GB 16917
产品认证	CCC

免责声明：本文档不代替或不用于确定使用产品的适用性或可靠性

运行温度	-25...60 °C
贮存环境温度	-40...80 °C

包装单位

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	7.3 cm
Package 1 Width	7.1 cm
Package 1 Length	9 cm
Package 1 Weight	354 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	3
Package 2 Height	9.5 cm
Package 2 Width	27.3 cm
Package 2 Length	8 cm
Package 2 Weight	1.18 kg
Unit Type of Package 3	CAR
Number of Units in Package 3	18
Package 3 Height	28.5 cm
Package 3 Width	38 cm
Package 3 Length	21 cm
Package 3 Weight	6.5 kg

合同保修

保修单	18 个月
-----	-------

可持续

Green Premium™ 标签 是施耐德电气致力于提供具备一流环保性能的产品的承诺。Green Premium 承诺遵守最新法规、倡导对环境影响透明度并生产可再循环和低 Co₂ 产品。

[了解有关Green Premium的更多信息 >](#)



低冲击材料 透明



RoHS/REACH

资源性能

 可再生塑料含量最小百分比

73

健康安全绩效

 Mercury Free

 Rohs Exemption Information

[支持](#)

认证与标准

Reach法规

[REACH 声明](#)

欧盟Rohs指令

符合豁免条件

中国 Rohs 管理办法

[中国 ROHS 声明](#)
中国 ROHS 管控范畴之外的产品。物质声明报告

环境披露

[产品环境文件](#)

流通资料

[产品使用寿命终期信息](#)

Image of product / Alternate images

Alternative

