

MCC 0,5-MP AU 0,14-0,5 R - 压接插针

1013420

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1013420>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



压接插针，额定电流: 6 A，触点类型: 孔式插头，接线方式: 压接，触点表面: 金，包装类型: 皮带

商业数据

订货号	1013420
包装单位	5,000 pc
最小订货量	5,000 pc
销售关键代码	AAACAB
产品关键代码	AAACAB
GTIN	4055626492506
单件重量（含包装）	0.102 g
单件重量（不含包装）	0.102 g
原产地	DE

MCC 0,5-MP AU 0,14-0,5 R - 压接插针



1013420

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1013420>

技术数据

产品属性

产品类型	压接插针
产品系列	MCC 0,5-MP
针距	0 mm

连接数据

连接方式	压接
触点类型	孔式插头
剥线长度	4.1 mm ... 4.5 mm
柔性导线横截面	0.14 mm ² ... 0.5 mm ²
可连接导线横截面 AWG	26 ... 20

材料规格

触点表面	金 Au
材料接触表面	金
接线点金属表面 (顶层)	锡 (3 - 6 µm Sn)
触点区域金属表面 (顶层)	金 (0.25 Au)
表面特性	可选涂层
接触件材料	CU合金

尺寸

针距	0 mm
----	------

电气特性

额定电流 I _N	6 A
---------------------	-----

包装规格

尺寸图	
包装类型	皮带

MCC 0,5-MP AU 0,14-0,5 R - 压接插针



1013420

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1013420>

分类

ECLASS

ECLASS-11.0	27460403
ECLASS-13.0	27460403
ECLASS-12.0	27460403

ETIM

ETIM 9.0	EC000796
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

MCC 0,5-MP AU 0,14-0,5 R - 压接插针



1013420
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1013420>

产品环境合规性

EU RoHS	
符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是, 无豁免
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC	
《REACH候选物质注释》(CAS编号)	相关物质重量百分比不超过0.1%
EF3.0 气候变化	
CO2e 千克	0.036千克二氧化碳当量

Phoenix Contact 2025 Â© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn