

Office-Maus, Hybrid

00182691 Ergonomische Vertikalmaus "EMW-700", wiederaufladbar, Multi Device, Anthra.



Highlighttext:

- diese erstklassige Hightech-Maus ist der Inbegriff von "Multi": ein Alleskönner bei der Ergonomie am Arbeitsplatz, beim Anschluss von Endgeräten und bei der Verbindung – die Vertikalmaus mit bester Performance für eine verbesserte Produktivität am Arbeitsplatz
- eine vertikale Maus für alle: kein lästiges Umstecken - mit einem Klick einfach zwischen bis zu drei Endgeräten wechseln – 2x Bluetooth 4.2 und 1x 2,4 Ghz
- Mausarm goodbye: Die ergonomische Maus unterstützt einen natürlichen Winkel zwischen Hand und Handgelenk am ergonomischen Arbeitsplatz und beugt somit Schulterschmerzen, Sehnenscheidenentzündung und Schmerzen im Handgelenk vor
- Vertikalmaus aufladbar an USB-C-Buchse: Ein lästiger Batteriewechsel ganz im Sinne der Nachhaltigkeit bleibt Ihnen erspart. Besonders effizient: Während des Ladens können Sie die ergonomische Maus weiterhin benutzen
- Lichteffekt am Schreibtisch: vertikale Maus mit buntem RGB-Farbwechsel – für Gaming-Feeling im Büro
- dpi-Schalter zum Verändern der Zeigergeschwindigkeit
- hochauflösender optischer Sensor sorgt für eine genaue und fließende Mauszeigersteuerung
- Browser-Tasten unterstützen die Vor-/Zurück-Funktion zum einfachen Navigieren, z.B. für Internet-Browser, Outlook etc.
- verstaubarer USB-Empfänger kann platzsparend im Mausgehäuse transportiert werden
- separater Ein-/Ausschalter ermöglicht eine energiesparende Benutzung der Maus
- eingebauter wiederaufladbarer Li-Ion-Akku, wenn der Akku leer ist, einfach mit dem Ladekabel aufladen (Laufzeit ca. 85 Tage bei alltäglicher Benutzung)
- die ideale ergonomische Maus für alle, die mit Tablet, PC und Co. gleichzeitig arbeiten
- umschaltbare Empfindlichkeit zwischen 1000, 1600 und 2400 dpi
- 2,4-GHz-Funktechnologie und Bluetooth 4.2 für zuverlässige, störungsfreie und schnelle Signalübertragung – über ein LED-Lämpchen direkt an der Vertikalmaus erfahren Sie, welcher Modus gerade eingestellt ist
- bis zu 10 m Funkreichweite (abhängig von Nutzungsbedingungen und Umgebung)
- die RGB-Beleuchtung lässt sich ausschalten

Systemvoraussetzungen:

- Betriebssysteme Windows 11/10/8, Android 4.3 oder höher, MacOS 10.10 oder höher, iOS 13 oder höher

Technische Eigenschaften:

- Farbe: Grau
- Farbton: Anthrazit
- Formfaktor: Rechtshänder
- Anschluss: USB-Typ-A-Stecker
- Verbindung: 2.4 GHz RF/Bluetooth
- Batterielaufzeit (nutzungsbedingt): 36 d
- Bluetooth-Version: 4.2
- DPI-Range: 1000/1600/2400
- Kompatible Betriebssysteme: Android 4.3 oder höher/MAC OS 10.10 oder höher/Windows 11/10/8/iOS 13 oder höher
- Max. DPI: 2400
- Reichweite: 10 m
- Spezielle Features: Beleuchtung/Browser Tasten/Dual-Modus/Ein/Ausschalter/Verschiedene dpi-Stufen
- Anzahl dpi-Tasten: 1
- Ausführung: Ergonomisch/Standard-Maus
- Maus Tastenzahl: 8 Tasten inklusive Scroll-Rad
- Maus-Sliding Pads: Polytetrafluorethylen (PTFE)
- Maus-Tasten: Standard
- Mausrad (Material): Metall

Office-Maus, Hybrid

00182691 Ergonomische Vertikalmaus "EMW-700", wiederaufladbar, Multi Device, Anthra.

- Sensorik: Optisch
- Breite x Höhe x Tiefe: 8,5 x 7,5 x 11,5 cm
- Gewicht (inkl. Akku): 125 g
- Kabellänge (Ladekabel): 0,80 m
- Anzahl Batterien: 1
- Batterietyp: Lithium-Ionen
- Ladeart: USB-C-Buchse
- Benötigte Höchstleistung Netzteil: 2,0 W
- Benötigte Mindestleistung Netzteil: 2,0 W
- Netzteil im Lieferumfang: Nein
- USB PD: Nein

Lieferumfang:

- 1 Ergonomische Vertikalmaus "EMW-700"
- 1 USB-A-Empfänger
- 1 Ladekabel USB-A - USB-C
- 1 Bedienungsanleitung



Marke	Art.Nr.	VE	MB
hama	00182691	8	1

Seite 2 von 2

Hama GmbH & Co KG • Sitz der Gesellschaft: Dresdner Straße 9 • 86653 Monheim/Bayern • GERMANY • Tel. +49 9091 502-0 • Fax +49 9091 502-274 •
hama@hama.de • www.hama.de

Handelsregister: Amtsgericht Augsburg A 12159 • Geschäftsführer: Christian Sokcevic, Roland Handschiegel, Michael List, Dr. Marco Wagner