

RC-22S2000 - 压接插针



1603327

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1603327>

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

压接插针，孔式插头，冲压



优势

- 压接连接：防振和耐高温组装
- 抗拉扯
- 接触电阻低
- 轻松监控生产
- 全自动和半自动接线，适合各种生产调试

商业数据

订货号	1603327
包装单位	100 pc
最小订货量	100 pc
销售关键代码	ABRECA
产品关键代码	ABRECA
目录页面	页码78 (C-2-2019)
GTIN	4046356244947
单件重量（含包装）	0.225 g
单件重量（不含包装）	0.2 g
原产地	DE

RC-22S2000 - 压接插针



1603327

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1603327>

技术数据

说明

订货信息:	单触点
-------	-----

产品属性

产品类型	压接插针
触点类型	冲压

连接数据

连接方式	压接
触点类型	孔式插头
导线横截面	0.22 mm ² ... 0.56 mm ²

材料规格

触点表面	金
接触件材料	CU合金

尺寸

机械特性	
接点直径	1 mm

机械特性

机械参数	
插 / 拔周期	100

RC-22S2000 - 压接插针



1603327

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1603327>

分类

ECLASS

ECLASS-13.0	27440204
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC000796
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

RC-22S2000 - 压接插针



1603327

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1603327>

产品环境合规性

EU RoHS

符合《欧盟RoHS物质指令要求》

是, 无豁免

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

没有超过限值的危险物质

EU REACH SVHC

《REACH候选物质注释》(CAS编号)

相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 © - 保留所有权利

<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
(江宁236信箱) 邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn