

CAPICORDA CON ATTACCO CONTENUTO **A14B-M6/11.5**

per interruttori automatici B.T. per cavi in rame

ATTACCO CONTENUTO



CERTIFICATI 

 E125401

CAPICORDA CON ATTACCO CONTENUTO **A14B-M6/11.5**

Caratteristiche tecniche

PROPRIETÀ

Larghezza	11,5 mm
Lunghezza	44 mm
Diametro	11,3 mm
Diametro del foro	6,4 mm
Imballo standard	200
Imballo minimo	50
M	8 mm
N	7 mm
Ø Vite mm	6 mm
Diametro massimo del cavo spelato	11,3 mm
Senza foro di ispezione	Y
Materiale (Corpo)	Rame ETP stagnato elettroliticamente
Materiale (Colletto)	Rame ETP stagnato elettroliticamente

