






表 1 (TABLE 1)

プラグハウジングP/N (PLUG HSG P/N)	極数 (POS.)	嵌合相手 P/N (MATING CONN. P/N)
178481	4	178740, 178487, 178497
178482	5	178488, 178498
178483	6	178489, 178499



NOTES:

- PRODUCT SPEC., 108-5302
- APPLICABLE CONTACT P/N
REC CONTACT : 175152-□ (φ20-φ16AWG)
175151-□ (φ26-φ22AWG)
- MATING CONN. P/N
SEE TABLE 1 175150-□ (φ20-φ16AWG)
175149-□ (φ26-φ22AWG)
- INSTRUCTION SHEET : IS-503J

注:

- 適用製品規格 : 108-5302
- 適用コンタクト型番
リセ コンタクト : 175152-□ (φ20-φ16AWG)
175151-□ (φ26-φ22AWG)
- 嵌合相手側製品型番
ハウジング 及び アッセンブリ : 表 1 参照
タブ コンタクト : 175150-□ (φ20-φ16AWG)
175149-□ (φ26-φ22AWG)
- 取扱説明書 : IS-503J

22.95	24.90	19.80	6	黒 (BLACK)	178483-9
↑	↑	↑	↑	青 (BLUE)	↑ -6
↓	↓	↓	↓	黄 (YELLOW)	↓ -4
↓	↓	↓	↓	赤 (RED)	↓ -2
22.95	24.90	19.80	6	自然色 (NATURAL)	178483-1
18.99	20.94	15.84	5	黒 (BLACK)	178482-9
↑	↑	↑	↑	青 (BLUE)	↑ -6
↓	↓	↓	↓	黄 (YELLOW)	↓ -4
↓	↓	↓	↓	赤 (RED)	↓ -2
18.99	20.94	15.84	5	自然色 (NATURAL)	178482-1
15.03	16.98	11.88	4	黒 (BLACK)	178481-9
↑	↑	↑	↑	青 (BLUE)	↑ -6
↓	↓	↓	↓	黄 (YELLOW)	↓ -4
↓	↓	↓	↓	赤 (RED)	↓ -2
15.03	16.98	11.88	4	自然色 (NATURAL)	178481-1
"M"	"L"	"N"	極数	色調 (COLOR)	型番 (P/N)
寸法 (DIMENSION)			(Pos.)		

				Copyright ©19 年 AMP (Japan). LTD. 東京エー・エム・ピー株式会社				Copyright ©19 年 AMP (Japan). LTD. 東京エー・エム・ピー株式会社				AMP 東京エー・エム・ピー株式会社 Tokyo, Japan									
				組合電線断面図 (WIRE RANGE) — — —				被覆外径 (INSULATION DIA.) — — —				名称 (NAME) AMPユニバーサルパワーコネクタ 4極 3.95mm ピッチ プラグハウジング (1列タイプ) AMP UP CONN. 3.95mm PITCH 4POS PLUG HOUSING (SGL ROW)									
				材料 (MATERIAL) 6/6 ナイロン (UL94V-0) 6/6 NYLON (UL94V-0)				仕上 (FINISH) — — —				一般公差 (GENERAL TOLERANCE) 100% ±0.2 100% ±0.25 30% ±0.3 角 ±0.3									
A 改訂 FJ00-0006-93				N.S.		3/8 '91		DR.		Y. NARISAWA		DE.		M. SHINDO		SIZE		LOC		番号 (No.) C-178481	
O 作成 (J-0153)				Y.N.		3/8 '91		CHK.		Y. NARISAWA		APP.		M. SHINDO		J. 尺 (SCALE) — — —		REV.		A	
LTR 変更 (REVISION RECORD)				DR		CHK DATE		CHK.		Y. FUJITA		APP.		N. ONOUE		SHEET 1 OF 1					