

Produktdatenblatt

Spezifikationen



Störspannungsbegrenzer iACTp 48-127V AC

A9C15918

EAN Code : 3606480429699

Hauptmerkmale

| | |
|------------------------------|---|
| Baureihe | Acti9 |
| Produkt- oder Komponententyp | Overvoltage protection auxiliary (2 circuits) |
| Kurzbezeichnung des Geräts | iACTp |
| Steuerkreisspannung | 48 - 127 V AC 50/60 Hz |

Zusatzmerkmale

| | |
|---|--|
| Halteleistungsaufnahme in VA | 3 VA |
| Montagemodus | Befestigt, links an CT |
| Montagehalterung | DIN-Schiene |
| 9-mm-Raster | 2 |
| Höhe | 81 mm |
| Breite | 18 mm |
| Tiefe | 60 mm |
| Farbe | Weiß |
| Überspannungskategorie | III |
| [Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit | 4 kV |
| [Ui] Bemessungs-Isolationsspannung | 440 V |
| Normen | IEC/EN 61095 |
| Anschlüsse - Klemmen | Steuerkreis: Tunnelklemmen 2 Kabel(n) 2,5 mm ² flexibel Steuerkreis: Tunnelklemmen 2 Kabel(n) 1,5 mm ² fest Steuerkreis: gelbe Clips |
| Marktsegment | Kleingewerbe Gebäude |
| Kompatibilitätscode | IACTp |

Montage

| | |
|----------------------------------|---------------------------|
| Schutzart (IP) | IP20 entspricht IEC 60529 |
| Umgebungstemperatur bei Betrieb | -5...50 °C |
| Umgebungstemperatur bei Lagerung | 40...70 °C |

Verpackungseinheiten

| | |
|---------------|------------------|
| VPE 1 Art | Db |
| VPE 1 Menge | 1 |
| VPE 1 Höhe | 1,8 cm |
| VPE 1 Breite | 6,5 cm |
| VPE 1 Länge | 8,5 cm |
| VPE 1 Gewicht | 61,0 g |
| VPE 2 Art | Gyári csomagolás |
| VPE 2 Menge | 12 |
| VPE 2 Höhe | 7,3 cm |
| VPE 2 Breite | 9,5 cm |
| VPE 2 Länge | 23,0 cm |
| VPE 2 Gewicht | 779,0 g |
| VPE 3 Art | Doboz |
| VPE 3 Menge | 48 |
| VPE 3 Höhe | 30,0 cm |
| VPE 3 Breite | 30,0 cm |
| VPE 3 Länge | 40,0 cm |
| VPE 3 Gewicht | 3,603 kg |

Nachhaltigkeit

| | |
|----------------------------------|---|
| REACH-Verordnung | REACH-Deklaration |
| Frei von REACH-SVHC | Ja |
| EU-RoHS-Richtlinie | Konform EU-RoHS-Deklaration |
| Frei von giftigen Schwermetallen | Ja |
| Quecksilberfrei | Ja |
| RoHS-Richtlinie für China | RoHS-Erklärung für China Übererfüllung der RoHS-Erklärung für China (außerhalb des RoHS-Rechtsbereichs für China) |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen | Ja |
| WEEE | Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen. |
| Enthält Halogene | Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen und Kabeln |

Vertragliche Gewährleistung

| | |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|

Empfohlene(s) Ersatzprodukt(e)