



Schrumpfschlauchmarkierer "endlos", Thermotransferdruck

TCGT – 3:1 Standard Schrumpfschlauchmarkierer

TCGT ist ein 3:1 Schrumpfschlauch, welcher beidseitig bedruckt werden kann. Dieser Schrumpfschlauch eignet sich hervorragend zur Kennzeichnung von Kabeln und Leitungen im Schaltschrankbau, in der Automatisierungstechnik, Medizintechnik und in der Kabelkonfektion. Er wird auf handlichen Rollen geliefert. Diese passen optimal in die von HellermannTyton angebotenen Drucksysteme. Werden Schlauchzuschnitte benötigt, eignet sich das Schneidmesser oder das Perforationsmesser als optionales Druckerzubehör sehr gut.

Drucker: TrakMark DS, TT4000+ und TT430

Zubehör für den TrakMark DS und den TT4000+:

Perforationsmesser (P4000) und Schneidmesser (S4000)

Zubehör für den TT430:

Perforationsmesser (P430) und Schneidmesser (S430)

Farbbänder: TTRC+, TTDTHOUT, TTRW und TT822OUT8

Software: TagPrint Pro

Hauptmerkmale

- Schrumpfrate 3:1
- Verfügbar in Schwarz, Blau, Rot, Weiß und Gelb
- Kabeldurchmesser 39 mm bis 1 mm
- Gute mechanische Festigkeit und gute Beständigkeit gegen organische Lösungsmittel und Chemikalien
- Hochflexibel
- Entspricht CSA-Anforderungen
- Lieferung in praktischen, wiederverschließbaren Kartons
- Einfache Etikettengestaltung mit der TagPrint Pro Software



TCGT - 5 Standardfarben für unterschiedliche Kabeldurchmesser.

MATERIAL	Polyolefin, strahlenvernetzt (PO-X)
Betriebstemperatur	-55 °C bis +135 °C
Min. Schrumpftemperatur	+90 °C
Schrumpfrate	3:1
Empfohlene Farbbänder	TTRC+, TTDTHOUT, TTRW, TT822OUT8
Zulassungen/Normen	CSA

RoHS



TYP	Ø Liefermaß min. (D)	Ø nach Schrumpf max. (d)	Wanddicke (WT)	Inhalt	Farbe	Art.-Nr.
TCGT3-1BU	3,0	1,0	0,60	176 m	Blau (BU)	553-30306
TCGT3-1YE	3,0	1,0	0,60	176 m	Gelb (YE)	553-30304
TCGT3-1RD	3,0	1,0	0,60	176 m	Rot (RD)	553-30302
TCGT3-1BK	3,0	1,0	0,60	176 m	Schwarz (BK)	553-30300
TCGT3-1WH	3,0	1,0	0,60	176 m	Weiß (WH)	553-30309
TCGT4.8-1.6BU	4,8	1,6	0,65	110 m	Blau (BU)	553-30486
TCGT4.8-1.6YE	4,8	1,6	0,65	110 m	Gelb (YE)	553-30484
TCGT4.8-1.6RD	4,8	1,6	0,65	110 m	Rot (RD)	553-30482
TCGT4.8-1.6BK	4,8	1,6	0,65	110 m	Schwarz (BK)	553-30480
TCGT4.8-1.6WH	4,8	1,6	0,65	110 m	Weiß (WH)	553-30489
TCGT6-2BU	6,0	2,0	0,70	110 m	Blau (BU)	553-30606
TCGT6-2YE	6,0	2,0	0,70	110 m	Gelb (YE)	553-30604
TCGT6-2RD	6,0	2,0	0,70	110 m	Rot (RD)	553-30602
TCGT6-2BK	6,0	2,0	0,70	110 m	Schwarz (BK)	553-30600

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.

Mindestbestellmengen (MOQ) können abweichend zum Verpackungsinhalt sein. Andere Packungsgrößen sind möglicherweise erhältlich.



Produktspezifische Zulassungen und Normen finden Sie im Anhang.

Schrumpfschlauchmarkierer "endlos", Thermotransferdruck

TCGT – 3:1 Standard Schrumpfschlauchmarkierer



TYP	Ø Liefermaß min. (D)	Ø nach Schrumpfung max. (d)	Wanddicke (WT)	Inhalt	Farbe	Art.-Nr.
TCGT6-2WH	6,0	2,0	0,70	110 m	Weiß (WH)	553-30609
TCGT9-3BU	9,0	3,0	0,80	72 m	Blau (BU)	553-30906
TCGT9-3YE	9,0	3,0	0,80	72 m	Gelb (YE)	553-30904
TCGT9-3RD	9,0	3,0	0,80	72 m	Rot (RD)	553-30902
TCGT9-3BK	9,0	3,0	0,80	72 m	Schwarz (BK)	553-30900
TCGT9-3WH	9,0	3,0	0,80	72 m	Weiß (WH)	553-30909
TCGT12-4BU	12,0	4,0	0,85	54 m	Blau (BU)	553-31206
TCGT12-4YE	12,0	4,0	0,85	54 m	Gelb (YE)	553-31204
TCGT12-4RD	12,0	4,0	0,85	54 m	Rot (RD)	553-31202
TCGT12-4BK	12,0	4,0	0,85	54 m	Schwarz (BK)	553-31200
TCGT12-4WH	12,0	4,0	0,85	54 m	Weiß (WH)	553-31209
TCGT18-6BU	18,0	6,0	1,00	26 m	Blau (BU)	553-31806
TCGT18-6YE	18,0	6,0	1,00	26 m	Gelb (YE)	553-31804
TCGT18-6RD	18,0	6,0	1,00	26 m	Rot (RD)	553-31802
TCGT18-6BK	18,0	6,0	1,00	26 m	Schwarz (BK)	553-31800
TCGT18-6WH	18,0	6,0	1,00	26 m	Weiß (WH)	553-31809
TCGT24-8BU	24,0	8,0	1,20	26 m	Blau (BU)	553-32406
TCGT24-8YE	24,0	8,0	1,20	26 m	Gelb (YE)	553-32404
TCGT24-8RD	24,0	8,0	1,20	26 m	Rot (RD)	553-32402
TCGT24-8BK	24,0	8,0	1,20	26 m	Schwarz (BK)	553-32400
TCGT24-8WH	24,0	8,0	1,20	26 m	Weiß (WH)	553-32409
TCGT39-13BU	39,0	13,0	1,25	10 m	Blau (BU)	553-33902
TCGT39-13YE	39,0	13,0	1,25	10 m	Gelb (YE)	553-33900
TCGT39-13RD	39,0	13,0	1,25	10 m	Rot (RD)	553-33901
TCGT39-13BK	39,0	13,0	1,25	10 m	Schwarz (BK)	553-33903
TCGT39-13WH	39,0	13,0	1,25	10 m	Weiß (WH)	553-33909

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.

Mindestbestellmengen (MOQ) können abweichend zum Verpackungsinhalt sein. Andere Packungsgrößen sind möglicherweise erhältlich.



Produktspezifische Zulassungen und Normen finden Sie im Anhang.