

ALPHA

8377UOD200P63

EAN 4031582490640

Roulette pivotante à blocage total suiveur, Fixation à platine. chape en acier inoxydable Roue monobloc en polyamide, Moyeu équipé de roulement à rouleaux inox



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit original

Données techniques

Diamètre de roue	200 mm
Largeur de roue	50 mm
Dimension de platine	137 x 105 mm
Distance entre axe	105 x 80/75 mm
Diamètre des trous	11 mm
Déport	52 mm
Diamètre d'encombrement	290 mm
Hauteur	240 mm
Résistance à la température	- 25 / + 80 °C
Norme	EN_12532
Rayon d'encombrement	152 mm
Dureté du bandage	Shore D 75
Capacité de charge dynamique	400 kg
Capacité de charge statique	800 kg

Propriétés

Résistance au roulement	● ● ● ○ ○
Bruit du mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ● ●
Résistance à l'oxydation	● ● ● ● ●