


Projecteur de chantier LED D 9051 MRA Professional portable, 12000 lm, 4000K/5000K, Ra97, IP 54, 5 m H07RN-F 3G1,5

Idéal pour les travaux de peinture et de finition, laquage, vernissage, carrosserie, ...



3 | ANS
GARANTIE
FABRICANT

Ra 97

**12000
LUMEN**

IP 54

IK 08

5 m



Référence

1173701024

Code-barre

3281857010245

DESCRIPTION

- Éclairage performant grâce à une lumière naturelle avec un haut indice de rendu des couleurs Ra 97.
- Ra97 : une lumière naturelle idéale pour les peintres, plâtriers et artisans exigeants une restitution fidèle des couleurs.
- 1 prise de courant 2P+T 16 A/230 V~ avec clapet à fermeture automatique.
- Fonction d'éclairage en continu de 100 à 10 % avec réglage de la température de couleur entre 4000K et 5000K.
- Léger tout en étant très robuste.
- Vitre opaque pour éviter tout éblouissement.
- Interrupteur marche/arrêt avec variateur en continu de 100 à 10 %.
- Boîtier en plastique robuste et protection des angles pour une meilleure résistance aux chocs.
- Facile à transporter grâce à la poignée de transport rigide.
- Support de maintien réglable dans la position souhaitée, rabattable pour un gain de place et perforations pour un montage sur des trépieds brennenstuhl®.
- 5 m de câble H07RN-F 3G1,5.

Projecteur de chantier LED D 9051 MRA Professional portable, 12000 lm, 4000K/5000K, Ra97, IP 54, 5 m H07RN-F 3G1,5

Idéal pour les travaux de peinture et de finition, laquage, vernissage, carrosserie, ...



Référence 1173701024
Code-barre 3281857010245

DONNÉES TECHNIQUES

Qualité du câble	Néoprène	Longueur de câble	5 m
Flux lumineux	12000 lm	Type de câble	H07RN-F 3G1,5
Consommation électrique	100 W	Avec prise de courant	Oui
Température de couleur	5000 K	Nombre de prises de courant	1
Min.-max. température de couleur	4000 K - 5000 K	Indice de résistance aux chocs (IK)	IK08
Température de couleur 1 ... 6	4000 K; 5000 K	Classe de protection	I
Indice de rendu des couleurs	90-100 (classe 1 A)	Indice de protection (IP)	IP54
Tension nominale d'entrée	230 V	Couleur	gris/noir
Min.-Max. Tension d'entrée nominale	220 V - 240 V		

EMBALLAGES, DIMENSIONS ET POIDS

UC	1	Poids du produit (emballage fourni)	3,25 kg
Poids du produit (sans emballage)	3,05 kg	Dimensions LxH (emballage compris)	14 cm x 36 cm x 33,5 cm
Dimensions LxH (sans emballage)	14 cm x 36 cm x 33,5 cm		

FOURNITURES LIVRÉES AVEC LE PRODUIT

Projecteur de chantier LED D 9051 MRA Professional