

# CAB-DSUB37F/RA/OE/22/TP/S/ 1M - Kabel



2909708

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2909708>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Konfektioniertes, geschirmtes Rundkabel; Anschluss 1: Twisted-Pair (37-polig) (Die Adern sind beschriftet und mit Aderendhülsen versehen); Anschluss 2: D-SUB-Buchsenleiste (1x 37-polig); Kabellänge: 1 m

## Ihre Vorteile

- Einzeladerkennzeichnung: 1, 2, 3, 4, ...
- Twisted-Pair-Adern, mit Aderendhülsen versehen
- Verschraubung: 2 UNC 4-40 Schrauben
- Einseitig offenes Ende
- Einseitig D-SUB-Buchsen- oder Stiftleiste

## Kaufmännische Daten

Artikelnummer	2909708
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	10 Stück
Hinweis	Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Verkaufsschlüssel	I1 - Systemverkabelung
Produktschlüssel	DK2BI4
GTIN	4055626682389
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	273 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	260 g
Zolltarifnummer	85444290
Ursprungsland	US

## Technische Daten

### Artikeleigenschaften

Produkttyp	Systemkabel
------------	-------------

### Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

#### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-20 °C ... 50 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-20 °C ... 70 °C

### Elektrische Eigenschaften

Betriebsspannung (AC)	≤ 125 V AC
Betriebsspannung (DC)	≤ 125 V DC
Strom (pro Pfad)	≤ 1 A

### Kabel / Leitung

Leitungslänge	1 m
Geschirmt	ja
Leiterart	Konfektioniertes, geschirmtes Rundkabel
Leiteraufbau Signalleitung	7x
AWG Signalleitung	22
Leitungsquerschnitt	19x 0,36 mm <sup>2</sup>
Leitungsaußendurchmesser	12,30 mm
Halogenfreiheit	nein

#### Farbcode: Einzelader

schwarz	D-SUB37 (1) = ()
rot	D-SUB37 (2) = ()
schwarz	D-SUB37 (3) = ()
weiß	D-SUB37 (4) = ()
schwarz	D-SUB37 (5) = ()
grün	D-SUB37 (6) = ()
schwarz	D-SUB37 (7) = ()
blau	D-SUB37 (8) = ()
schwarz	D-SUB37 (9) = ()
gelb	D-SUB37 (10) = ()
schwarz	D-SUB37 (11) = ()
braun	D-SUB37 (12) = ()
schwarz	D-SUB37 (13) = ()
orange	D-SUB37 (14) = ()
rot	D-SUB37 (15) = ()
weiß	D-SUB37 (16) = ()
rot	D-SUB37 (17) = ()

grün	D-SUB37 (18) = ()
rot	D-SUB37 (19) = ()
blau	D-SUB37 (20) = ()
rot	D-SUB37 (21) = ()
gelb	D-SUB37 (22) = ()
rot	D-SUB37 (23) = ()
braun	D-SUB37 (24) = ()
rot	D-SUB37 (25) = ()
orange	D-SUB37 (26) = ()
grün	D-SUB37 (27) = ()
weiß	D-SUB37 (28) = ()
grün	D-SUB37 (29) = ()
blau	D-SUB37 (30) = ()
grün	D-SUB37 (31) = ()
gelb	D-SUB37 (32) = ()
grün	D-SUB37 (33) = ()
braun	D-SUB37 (34) = ()
grün	D-SUB37 (35) = ()
orange	D-SUB37 (36) = ()
weiß	D-SUB37 (37) = ()

## Anschlussdaten

### Feldebene

Anschlussart	D-SUB-Buchsenleiste
Anzahl der Anschlüsse	1
Polzahl	37

### Steuerungsebene

Anschlussart	Twisted-Pair
Polzahl	37
Hinweis	Die Adern sind beschriftet und mit Aderendhülsen versehen

## Hinweise

Hinweis zum Betrieb	Für den bestimmungsgemäßen Gebrauch sind die Vorgaben der Installationsrichtlinie (siehe Downloads) einzuhalten. Bei Anwendungen oder Einsatz mit Fremdprodukten, müssen zusätzlich die Vorgaben, Sicherheits- und Warnhinweise des jeweiligen Fremdherstellers erfüllt werden.
---------------------	---

# CAB-DSUB37F/RA/OE/22/TP/S/ 1M - Kabel



2909708

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2909708>

## Klassifikationen

### ECLASS

ECLASS-13.0

27242220

### ETIM

ETIM 9.0

EC000237

### UNSPSC

UNSPSC 21.0

26121600

# CAB-DSUB37F/RA/OE/22/TP/S/ 1M - Kabel



2909708

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2909708>

## Environmental product compliance

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)

Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

[info@phoenixcontact.de](mailto:info@phoenixcontact.de)