

Aktives CL2 High Speed HDMI Kabel 15m - Ultra HD 4k x 2k HDMI auf HDMI - Stecker/Stecker

Product ID: HDMM15MA



Das 15 m lange Active High Speed HDMI®-Kabel HDMM15MA verfügt über einen integrierten aktiven Signalverstärker für eine Verbindungsentfernung von bis zu 15 m zwischen HDMI-fähigen Geräten ohne Signalverlust.-

Dieses strapazierfähige und dennoch leichte Kabel hat einen dünneren HDMI-Draht, mit deren Hilfe eine flexiblere Installation mit minimaler Unordnung möglich ist. Zudem bietet das Kabel einen integrierten Verstärkerschaltkreis, der aktiv das HDMI-Signal verstärkt, ohne eine externe Stromversorgung zu benötigen.

Dieses hochwertige HDMI-Kabel unterstützt Auflösungen bis zu 1080p+ bei einer Aktualisierungsrate bis zu 120 Hz mit lebensechten Farben. Um den Anforderungen künftiger High Definition-Geräte, z. B. höhere Auflösungen und höhere Bildfrequenzen, gerecht zu werden, unterstützt dieses Ultra HD-Kabel Auflösungen bis zu 4K x 2K.

Dieses 15 Meter lange HDMI-Kabel wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie geliefert.

Bitte beachten Sie: Dieses Kabel bietet eine eindirektionale Architektur. Es muss also in der richtigen Richtung installiert werden. Beachten Sie die Bezeichnungen „Source“ (Quelle) und „Display“ an den HDMI-Anschlüsse, um sicherzustellen, dass das Gerät und die HDMI-Quelle korrekt angeschlossen werden.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Anschließen von High Definition A/V-Geräten wie Blu-Ray Disc®-Player, HDTVs, DVD-Player, DVRs, Spielekonsolen, Projektoren usw. über große Entfernungen ohne Signalverlust

Features

- Integrierter, aktiver Verstärkerschaltkreis
- Unterstützt Ultra HD-Auflösungen bis zu 4k x 2k
- Ermöglicht Verbindungsentfernungen von bis zu 15 m
- Goldbeschichtete -HDMI-Anschlüsse
- Hochwertige Bauweise

Hardware	Warranty	2 Years
	Chipset-ID	Redmere - PRE1692
	Feuerwiderstandsklasse	Ausgelegt gemäß CL2
	Steckverbinderplatten	Gold
	Typ der Kabelabschirmung	Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht
	Typ der Kabelummantelung	PVC - Polyvinyl Chloride
Leistung	Max. Digitalauflösungen	4K x 2K @ 30 Hz
Steckverbinder	Steckverbinder A	1 - HDMI (19-polig) Stecker
	Steckverbinder B	1 - HDMI (19-polig) Stecker
Physische Eigenschaften	Außendurchmesser des Kabels	0.3 in [7.5 mm]
	Drahtstärke	26 AWG
	Farbe	Schwarz
	Kabellänge	49.2 ft [15 m]
	Produktgewicht	33.3 oz [943 g]
	Produktlänge	49.2 ft [15 m]
	Steckverbinderart	Gerade
Verpackungsinformationen	Paketmenge	1
	Versandgewicht (Verpackung)	33.9 oz [960 g]
Verpackungsinhalt	Im Paket enthalten	1 - 15 m Aktives High-Speed-HDMI®-Kabel - HDMI - Stecker/Stecker

Product appearance and specifications are subject to change without notice.