

Hauptmerkmale

Baureihe	Odace
Produkt- oder Komponententyp	LED
Produktspezifische Anwendung	Replacement lamp
Verpackungstyp	Paint cover

Zusatzmerkmale

Farbe der Lichtquelle	Blau
Produktbestimmung	Fixing frame
Befestigungsmodus	Einschnappen
Farbton	Grau (RAL 7030)
Temperaturanstieg	25 °C
Stromaufnahme	5 mA
Anzahl der Kabel	2
Material	PC (Polykarbonat) GF10 FR: Gehäuse
Einbautiefe	12,5 mm
Produktgewicht	0,0027 kg

Montage

Umgebungstemperatur bei Lagerung	-5...50 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb	5...45 °C
Umgebungseigenschaften	Alkohol Benzin Fensterreinigungsflüssigkeit UV-beständig Aceton Öl Bleichen Flüssigseife

Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
Mercury free	Ja
RoHS-Richtlinie für China	 RoHS-Erklärung Für China
RoHS exemption information	 Ja