



für Befestigungen im Innen- und Außenbereich

	Montage Klebe-Strip PXMS1	Montage Klebeband Stark PXMT1	Montage Klebeband Superstark PXMT2
Eigenschaften	max. 2 kg* pro Strip	bis zu 20 kg* pro Rolle	bis zu 50 kg* pro Rolle
Temperaturbereich	bis +95 °C (kurzfristig)	-40 °C bis +95 °C	-40 °C bis +120 °C
Geeignet für	glatte Untergründe wie Glas- und Metalloberflächen	die Montage von Spiegeln, Haken, Schlüsselbrettern, Namensschildern, Küchenedelstahlleisten, Zierleisten und Schildern, etc.	Fußleisten, Kabelkanäle, Zierleisten, größere Schilder, Briefkästen, etc.
Gebindegröße	10 Stück	1,5 m	1,5 m

* Max. Halteleistung wird nur unter idealen Bedingungen erreicht: Bei der Montage von flachen Objekten (Tiefe kleiner als 10 mm) auf glatten Metalloberflächen. Endfestigkeit nach 24 Stunden.

→ Hinweis:

- Klebestellen müssen staub- und fettfrei sein



Pattex® Montage Klebe-Strip PXMS1

- Hohe Klebekraft
- Einfach wieder ablösbar
- Strips nach der Verklebung nicht sichtbar

Anwendung:

Für kraftvolle Befestigungen bis zu 2 kg im Innen- und Außenbereich, die aber später einfach wieder abgelöst werden können.



Pattex® Montage Klebeband Stark PXMT1

- Bewährte PE-Schaum-Technologie
- Einfach, sauber und schnell
- Flexibel: Band gleicht kleine Unebenheiten des Untergrundes aus

Anwendung:

Starkes doppelseitiges Montageband zum einfachen und schnellen Befestigen im Innen- und Außenbereich. Dauerhafter Halt ohne Schrauben, Dübel oder Nägel.



Pattex® Montage Klebeband Superstark PXMT2

- Innovative, hochleistungs-fähige Polymer-Technologie – bewährt im industriellen Anwendungsbereich
- Einfach, sauber und schnell

Anwendung:

Superstarkes doppelseitiges Montageband zum einfachen und schnellen Befestigen im Innen- und Außenbereich. Dauerhafter Halt ohne Schrauben, Dübel oder Nägel.

