

产品参数表

规格



TeSys Giga,直型端子扩展器,4P,适配G115-225和G205-245C

LA9G4601

主要信息

产品短名	LA9G
产品类型	端子扩展器
附件/独立安装部件类别	"接线附件"
适用范围	TeSys LC1G TeSys LR9G
极数	4P
每套数量	一组4个

补充信息

净重	0.12 kg
产品适用范围	LC1G115...225
高度	58 mm
宽度	3 mm
深度	24 mm

环境

污染等级	3 符合 IEC 60947-1
符合标准	EN/IEC 60947-1 UL 60947-1 CSA C22.2 No 60947-1 GB/T 14048
运行温度	-40...60 °C
贮存环境温度	-60...80 °C
工作海拔	3000 m 无降容 5000 m 有

包装单位

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2.5 cm
Package 1 Width	12.5 cm
Package 1 Length	14.0 cm
Package 1 Weight	215.0 g
Unit Type of Package 2	S02

免责声明：本文档不代替或不用于确定使用户应使用产品的适用性或可靠性

Number of Units in Package 2	20
Package 2 Height	15.0 cm
Package 2 Width	30.0 cm
Package 2 Length	40.0 cm
Package 2 Weight	4.811 kg

合同保修

保修单	18 个月
-----	-------

可持续

Green Premium™ 标签 是施耐德电气致力于提供具备一流环保性能的产品的承诺。Green Premium 承诺遵守最新法规、倡导对环境影响透明度并生产可再循环和低 Co₂ 产品。

[了解有关Green Premium的更多信息 >](#)





透明

RoHS/REACH

健康安全绩效

	无汞	
	RoHS 豁免信息	是
	无 Pvc	
	无卤素塑料部件产品	

认证与标准

Reach法规	REACH 声明
欧盟RoHS指令	符合豁免条件
中国 RoHS 管理办法	中国 ROHS 声明
环境披露	产品环境文件
流通资料	产品使用寿命终期信息