



PRODUCT-DETAILS

E2.2H 800 Ekip Hi-Touch LSI 4p F HR

E2.2H 800 Ekip Hi-Touch LSI 4p F HR



概要信息	
产品型号	E2.2H 800 Ekip Hi-Touch LSI 4p F HR
产品ID	1SDA071548R1
欧洲商品编号(EAN)	8015644753986
目录说明	E2.2H 800 Ekip Hi-Touch LSI 4p F HR
详细描述	C.BREAKER SACE EMAX2 E2.2H 800 FIXED FOUR-POLE WITH TERMINALS REAR HORIZONTAL AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP/HI-TOUCH-LSI R 800 FITTED WITH: 4 AUXILIARY CONTACT AND C.BREAKER IN POSITION OPEN-CLOSED

ABB EcoSolutions	
ABB EcoSolutions	是
产品环境声明 - EPD	9AKK108468A1902 9AKK108468A1909

Material Compliance	
REACH Declaration	9AKK108466A1425
RoHS信息	9AKK108466A1424

RoHS状态	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Conflict Minerals Reporting Template (CMRT)	9AKK108467A5658
Toxic Substances Control Act - TSCA	9AKK108467A8326
SCIP	80828c5c-34ff-44cf-9751-d8c6bc4e6d95 Italy (IT)
简化的SCIP	2dce2bdb-b9e8-4801-95fa-8045d2bd5cbcb Germany (DE) 8978011c-4a9f-4227-b6a1-c5115fd27ba5 Sweden (SE) 6e8afd27-b512-47ae-ad0f-6f1e7f580cba Portugal (PT) 28663e31-06c2-4802-b74f-4da073d51350 Poland (PL) 0c6fc08e-da49-455b-95da-fc36cff195cc Poland (PL) 902c14ac-4113-4a60-bec7-a232632dbeb1 Czech Republic (CZ) 9fe0c174-8f5d-46dc-bd01-c6e81a8c4fb6 Belgium (BE) dbed2743-afd1-4f14-afe5-b6c1d264dfa2 Finland (FI) f42a73c2-3cd7-4702-aa83-749d169f2f6b Greece (GR) edcc67d3-eb99-4a01-93e0-69621c8cb527 Netherlands (NL) c4d68e50-b7c0-4082-86b8-65b21226504a Estonia (EE) 3dcfb7fe-8293-451d-87a3-67ab9e804334 Sweden (SE) 19c01223-eb49-4df3-a619-7c57c0fce625 Bulgaria (BG) d084ed44-7f00-4aea-94f3-a052a4ad8dae France (FR) 2327f261-adfa-46bb-ba63-e4985515a65d Croatia (HR) 34dafd24-c09f-4b75-b962-8284a186aed0 Germany (DE) 227e02d5-15c6-4387-bea5-e3f2313daf83 Germany (DE) 2f9e0815-6f28-43c4-aae0-2d9e22c136f8 Germany (DE) 4c74e5c8-94fa-4975-9bac-ddab0159dc7c Germany (DE) 7976933a-e361-4118-8e0d-8850cd4a6af2 Denmark (DK) 1965c8f7-706b-4047-8f5c-f4a3b6c90e7a France (FR) 26a961e9-d85c-405e-9303-2fe89b95203a Norway (NO) 3618cdf6-c1cb-4cde-ae85-d2c1739c61f0 Poland (PL) 9a2caa11-5a1c-4091-afde-d33244cdca51 Hungary (HU) be3f130e-ca54-42b4-911a-c48f89387209 Hungary (HU) b6a09759-2e2a-4634-b6f8-327366cc6c4c Belgium (BE) 68940a30-b952-459c-a2d5-1bb66cf6fbcbb Spain (ES)

环境条件

环境信息	9AKK108467A6707
------	-----------------

订货信息

当地订购代码_USCON	ZBHPEFBJ200A000000XX
欧洲商品编号(EAN)	8015644753986
最小起订量	1 piece
海关关税号	85362090

尺寸

产品净宽	366 mm
产品净高	371 mm
产品净深	270 mm
产品净重	53 kg

包装信息

1级包装单元	box 1 piece
1级包装宽度	515 mm
1级包装高度	610 mm
1级包装长度	615 mm

1级包装 总重	58 kg
1级包装 EAN	8015644753986

其他信息

产品系列	SACE Emax 2
产品	Air Circuit Breaker
产品应用类型	Air Circuit Breaker
安装方式	F
CAD Dimensional Drawing	1SDH001252R0123

技术参数

电流类型	AC
电气寿命	Ue =< 440 V 15000 cycle Ue = 500 ... 690 V 15000 cycle 30 cycles per hour
机械寿命	25000 cycle 60 cycles per hour
中性极(N极)容量 ([%I _u])	100 %
极数	4P
功率损耗	34 W
额定电流 (I _n)	800 A
额定冲击耐受电压 (U _{imp})	acc. to IEC 60947-2 12 kV
额定绝缘电压 (U _i)	AC 1000 V
额定工作电压	690 V AC
额定服务短路分断容量 (I _{cs})	(220 V AC) 100 kA (230 V AC) 100 kA (380 V AC) 100 kA (400 V AC) 100 kA (415 V AC) 100 kA (440 V AC) 100 kA (500 V AC) 85 kA (660 V AC) 85 kA (690 V AC) 85 kA
额定运行短路分断能力, 以I _{cu} 的%表示 (I _{cs})	100 %
额定不间断电流 (I _{cw})	for 1 s 85 kA for 3 s 66 kA
额定极限短路分断容量 (I _{cu})	(400 V AC) 100 kA (415 V AC) 100 kA (440 V AC) 100 kA (500 V AC) 85 kA (525 V AC) 85 kA (690 V AC) 85 kA
额定持续电流 (I _u)	800 A
额定电压 (U _r)	690 V
推荐的螺丝刀	Main Circuit M12
脱扣器	Ekip Hi-Touch LSI
脱扣器类型	EL
短路性能等级	H
标准	IEC
壳架等级	E2.2
Suitable for IT Networks	Yes, 690V
端子连接类型	Rear flat Horizontal
端子类型	Bolt

拧紧力矩70 N·m

认证及声明（文件编码）

ATEX认证	No certification needed
CSA 认证	No certification needed
CSA 认证（本安）	No certification needed
数据手册，技术资料	1SXF200023C2001
符合性声明 - CE	9AKK106713A5902
UL认证	No certification needed
VDE认证	No certification needed
机械制图	1SDH001000R0100
接线图	1SDM000091R0001
说明书和手册	1SDH001000R0006
说明书和手册（第2部分）	1SDH001316R1002

分类

ETIM 8	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
ETIM 9	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
IDEA 粒度分类代码 (IGCC)	4926 >> Air circuit breakers
对象分类代码	Q
UNSPSC	39121615
WEEE 类别	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
e级	V11.1 : 27370409

分类

低压产品及系统 → 断路器类产品 → 空气断路器 → Emax 2

