



Principales

Gamme de produit	Actassi
Type de produit ou équipement	Plaque de ventilateur 19"
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Gestion thermique
Application	Ventilation
Équipement inclus	Sans câble Obturbateur
Couleur	Gris clair (RAL 7035)
Débit d'air	152 M3/H 90 ft3/h

Complémentaires

Compatibilité de gamme	Actassi KDB
Composition de l'appareil	2 ventilateur
Fonctions disponibles	-
Matière	Tôle d'acier peint
Emplacement de montage	Avant de l'enveloppe Haut du boîtier Partie inférieure de l'enveloppe
Mode de fixation	Écrou à cage: M6
Raccordement électrique	Câbles bornier
Hauteur	132 mm
Largeur	486 mm
Profondeur	52 mm
Poids du produit	2,384 kg

Environnement

Pression acoustique	42 dB
---------------------	-------

Emballage

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Weight	2,384 kg
Package 1 Height	7,0 cm
Package 1 Width	16,0 cm
Package 1 Length	50,5 cm
Unit Type of Package 2	P12
Number of Units in Package 2	54
Package 2 Weight	147,0 kg
Package 2 Height	55,0 cm
Package 2 Width	80,0 cm
Package 2 Length	120,0 cm

Durabilité de l'offre

Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------