

Thunderbolt 3 ハブ サンダーボルト3ミニドック デュアル 4K/60Hz
HDMI／2ポートUSB-Aハブ(3.2/2.0)／ギガビット有線LANポート／本体一体型28cmケーブル
TB3ミニドッキングステーション Mac & Windows対応

製品ID: TB3DKM2HDL



Thunderbolt™ 3 認証ミニドッキングステーション。作業の効率を高める必須機能を提供します。バスパワーで駆動し、4K HDMIディスプレイ2台、ギガビットイーザネット、USB-A(USB 3.2 / 2.0)ポート2口に対応します。本体のThunderbolt 3ケーブルは28cmと長めに取ってあり、柔軟なセットアップが可能です。

40Gbpsのスループットと2画面の4K/60Hzの解像度(HDMI)に1口のThunderbolt™ 3ポートで対応するポータブルドックは、4K動画の編集その他のUHD高解像度タスクに最適です。リソース消費が大きなアプリケーションを別々に2台のディスプレイで実行してもシステムリソースを使い果しません。

ノートパソコンに接続可能なディスプレイ:

- ・ 2x 4K HDMIディスプレイ(最大解像度 4096 x 2160p @60Hz)

わずか6.1cm x 12.4cmのドックは、デスク上でもノートパソコンケースの中でも場所を取りません。28cmと長めの一体型ホストケーブルは、MacBookなどの端末をパソコンモニター台に置いた場合にポートやコネクタへの負担を軽減します。また、必要に応じてデスク上の端末からドックを離して配置することも可能です。

- ・ 1x USB 3.2 Gen 1 Type-A ポート(5 Gbps)
- ・ 1x USB 2.0 Type-Aポート
- ・ 1x ギガビット有線LANポート(PXEブート、Wake-on-LANに対応)

最新のハイパワーノートパソコンでは、充電状態キープの最適化に100W以上を必要とするモデルが多くなっています。このため、ユーザーによっては、ドックではなくノートパソコンの電源アダプタによる充電が好まれます。

バスパワー対応のTB3ドックはこうしたユーザーに最適なソリューションとなります。Thunderbolt 3ドックとしてのフル機能と性能を提供しながら、ドックとは別にノートパソコンを充電できるからです。

StarTech.comでは、本製品に3年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。

認証、レポート、互換性

用途

製品の特長

- REPLACEMENT FOR TB3DKM2HD: New version offers same functionality as TB3DKM2HD, with addition of extra-long 11" (28cm) attached cable provides extended reach to reduce port/connector strain on MacBooks and laptops on riser stands
- [Thunderbolt 3 認証ミニドック] 40Gbpsのビデオ & データスループット、4K/60HzデュアルモニタHDMI出力、2ポートUSB-A/ハブ(1x USB 3.1 Gen 1 5Gbps & 1x USB 2.0)、ギガビットイーサネットポート(PXEブート、WoL対応)
- [コンパクトなサイズ] 共有デスクなどスペースが限られた環境を想定したバスパワー駆動Thunderbolt 3 ハブ。在宅勤務や外出時の使用に最適
- [幅広いノートパソコン互換性] ドライバのセットアップが不要なユニバーサルTB3ドック。MacBook Pro 13/15、MacBook Air、WindowsベースのThunderbolt 3 ノートパソコン(Dell XPS、HP EliteBook、Lenovo X1 Carbon)などに対応
- [ハイパワーノートパソコンでの使用]
充電状態キープに100W以上が必要なノートパソコンを端末の電源アダプタで充電しながら、同時に高性能Thunderbolt 3ドックの機能を使いたいユーザーに最適

ハードウェア

保証に関する方針	3 Years
4Kサポート	あり
高速充電ポート	なし
対応ディスプレイ数	2
オーディオ	なし
インターフェース	Thunderbolt 3
バス型	Thunderbolt 3
業界標準	1000Base-Tデバイス各種との1Gbps接続機能(IEEE802.3ab準拠) 100Base-TXデバイス各種との100Mbps接続機能(IEEE802.3u準拠) 10Base-Tデバイス各種との10Mbps接続機能(IEEE802.3i準拠)
チップセットID	Intel JHL6540 (Alpine Ridge) Texas Instruments TPS65983A Parade PS176 ASMedia ASM1042A Intel WGI210

性能

最大ケーブル長	28 cm [11.0 in]
最大デジタル解像度	4K/60Hz

PXE	あり
<hr/>	
ソフトウェア	
OS互換性	
	Windows®: 10 (32/64ビット)/8.1 (32/64ビット)/7 (32/64ビット), Windows® Server: 2008 R2, 2012(32/64ビット), Mac OS: 10.10 – 10.15
<hr/>	
特記 / 必要条件	
注意	MacBook Air and MacBook Pro systems using the new Apple M1 chip support only a single external display over the Thunderbolt 3 ports, even when connected to a Thunderbolt 3 docking station with more than one video output. This single monitor limitation does not affect Intel-based Macs with Thunderbolt 3.
<hr/>	
電源	
電源	バスパワー
<hr/>	
環境条件	
動作温度	5° C to 40° C
保存温度	-20° C to 70° C
湿度	25° Cで0% ~ 95%(結露しないこと)
<hr/>	
物理的特徴	
色	ブラック & シルバー
サイズ	コンパクト
エンクロージャタイプ	アルミ、プラスチック
ケーブル長さ	28 cm [11.0 in]
製品長さ	12.4 cm [4.9 in]
製品幅	69.0 mm [2.7 in]
製品高さ	27.0 mm [1.1 in]
製品重量	147.8 g [5.2 oz]
<hr/>	
パッケージ情報	
Package Length	19.5 cm [7.7 in]
Package Width	13.9 cm [5.5 in]
Package Height	37.0 mm [1.5 in]
工場出荷時(パッケージ)重量 270.0 g [9.5 oz]	
<hr/>	
箱に含まれているもの	
パッケージ内容	ドッキングステーション

取扱説明書

* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。

