

Akku- Knickschlagschrauber TD022DSE

7,2V • 1/4" • 25 Nm • 0-2.450
min-1

Kompakter Hochgeschwindigkeits-Schlagschrauber

Ein kompakter 7,2 V Knickschlagschrauber. Ein ideales Gerät für beengte, schwierige Orte, ausgestattet mit einem LED-Arbeitslicht. Drehmoment 25 Nm.



Technische Details

Akkuspannung	7,2 V
Akkukapazität (im Lieferumfang)	1,5 Ah
Leerlaufdrehzahl	0-2.450 min-1
Drehmoment hart	25 Nm
Leerlaufschlagzahl	0-3.000 min-1
Schalleistungspegel (L _{WA})	96 dB(A)
Schalldruckpegel (L _{pA})	85 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration Schlagschrauben bei Vollast	7 m/s ²
K-Wert Vibration	1,5 m/s ²
Gewicht	inkl. BL7015: 0,56 kg
Maße (LxBxH)	227x42x142 mm

Spezifikationen

- Akku-Schlagschrauber mit Knickfunktion
- Zum Bohren, Schrauben und Schlagschrauben
- Ideal bei Montage, Demontage, Regalbau, Klimaanlage- und Lüftungsbau und vielen weiteren Einsatzgebieten
- Mit elektronisch regelbarer Drehzahl und Rechts/Links-Umschaltwippe
- Mit Motorbremse
- Ladezeit nur 30 Minuten
- Mit leuchtstarker LED

EAN 0088381833271

Link zur Produktseite - www.makita.de



Verwandte Produkte (Empfohlener Verkaufspreis, inkl. MwSt.)

Standard Zubehör

168435-2

Schrauber-Holster



784244-7

PH Bit 2x50



Mitgeliefertes Zubehör

198000-3

Akku-BL0715 Li 7,2V 1,5Ah



194588-1

Ladegerät DC10WA 10,8V



Optionales Zubehör

168435-2

Schrauber-Holster



784244-7

PH Bit 2x50



B-12326

Torsion Bit PH2-85



P-06264

Steckschlüssel 1/4" SW3/8"



Weiteres Zubehör