

Sefram

BK2708B

Multimètre numérique 3400 points - TRMS

Visitez notre
site Web

<http://www.sefram.fr>

Complet, compact et robuste Gammes automatiques

Caractéristiques

- Mesure des tensions jusqu'à 750V TRMS AC et 1000V DC
- Mesure des courants jusqu'à 10A TRMS AC et DC
- Mesure de résistance jusqu'à 34 Mohms
- Test de continuité avec buzzer
- Gammes automatiques
- Arrêt automatique
- Indication sonore de cordons mal positionnés



BK2708B

Spécifications

Tensions continues	
Gammes	340mV à 1000V
Précision de base	±(1.0% + 2dgt)
Résolution	0,1mV à 1V
Tensions alternatives	
Gammes	3.4V à 750V
Résolution	1mV à 1V
Précision de base	±(2% + 8dgt)
Bande passante	50Hz à 1KHz
Courants continus	
Gammes	340µA, 3400µA, 34mA, 340mA et 10A
Précision de base	±(2% + 2dgt)
Résolution	0,1µA à 10mA
Chute de tension	0,2V sauf 3400µA et 340mA (2V)
Protection	par fusible
Courants alternatifs	
Gammes	340µA, 3400µA, 34mA, 340mA et 10A
Résolution	0,1µA à 10mA
Précision de base	±(2,5% + 10dgt) de 340µA à 340mA ±(3.5% + 10dgt) sur 10A
Bande passante	50Hz à 500Hz
Chute de tension	0,2V sauf 3400µA et 340mA (2V)
Protection	par fusible
Résistance	
Gammes	340ohms à 34Mohms
Précision de base	±(1,5% + 4dgt)
Test de continuité	oui, avec buzzer (R<35 ohms)

Spécifications

Test diode	oui
Fonction	Hold
Caractéristiques générales	
Afficheur	Type LCD
Affichage	3 digits 1/2, 3400 points
Cadence de mesure	2 mesures/s
Température d'utilisation	0°C à 50°C
Température de stockage	-20°C à 60°C (sans pile)
Protection	électronique ou fusibles suivant calibres
Sécurité	600V - CAT III et 1000V CAT II
Alimentation	1 pile 9V - 6F22
Autonomie	200h typique (avec pile alcaline)
Dimensions	165 x 78 x 43mm
Masse	285g

Spécifications susceptibles d'être modifiées sans préavis - FTBK2708BF00

Sefram

INSTRUMENTS & SYSTEMES



32, rue Edouard Martel • B.P. 55 • 42009 - St Etienne cedex 2

0.15€ TTC/mn **0 825 56 50 50**

Fax. +33 (0).4.77.57.23.23

Web : www.sefram.fr • e-mail : sales@sefram.fr

Partenaire Distributeur

