



2

**ANS
GARANTIE
FABRICANT**



**Référence
Code-barre**

1171250444

4007123684823

DESCRIPTION

- Projecteurs LED compacts avec boîtier en aluminium, orientables verticalement avec blocage dans la position choisie.
- Trépied repliable en acier avec revêtement thermolaqué.
- Réglable en hauteur jusqu'à 180 cm maximum.
- LED SMD très claires.
- Vitre en verre sécurit.
- Range-câble intégré au trépied.
- Ecrous de serrage maniables et fiables.
- Set de visserie (2 écrous de serrage M6x25, 1 écrou de serrage M6x30, 3 rondelles, 3 rondelles fendues) fourni.

DONNÉES TECHNIQUES

Qualité du câble	Néoprène	Min.-Max. Tension d'entrée nominale	220 V - 240 V
Flux lumineux	4800 lm	Longueur de câble	3 m
Consommation électrique	40 W	Type de câble	H07RN-F 3G1,0
Lichtausgabe	148 lm/W	Indice de résistance aux chocs (IK)	IK08
Classe d'efficience énergétique		Classe de protection	I
Indice de rendu des couleurs	80-89 (classe 1B)	Indice de protection (IP)	IP65
		Couleur	noir

EMBALLAGES, DIMENSIONS ET POIDS

UC	1	Poids du produit (emballage fourni)	4,75 kg
Poids du produit (sans emballage)	4,03 kg	Dimensions LxIxH (emballage compris)	13,3 cm x 25 cm x 72,5 cm
Dimensions LxIxH (sans emballage)	12 cm x 23,5 cm x 72 cm		

FOURNITURES LIVRÉES AVEC LE PRODUIT

Projecteurs LED JARO 6060 T, trépied, set de visserie