

# M18 ONEFHIWF1-802X

## M18 FUEL™ BOULONNEUSE 1" ONE-KEY™ FIXATION O'RING

- Innovation mondiale: Première boulonneuse 1" sur le marché du sans fil
- La boulonneuse compacte M18 FUEL™ délivre un couple de serrage puissant de 2033 Nm (sans fil et sans air pneumatique)
- Délivre un couple de desserrage de 2400 Nm, idéal pour les boulons jusqu'au M42
- DRIVE CONTROL 4 Modes pour adapter le couple, la vitesse et la cadence selon les applications
- Couple identique à chaque utilisation grâce à l'application ONE-KEY™
- La localisation et la sécurité de l'outil via la technologie ONE-KEY™ se font grâce à l'enregistrement des données sur le cloud pour une visualisation rapide de l'inventaire via Bluetooth. ONE-KEY™ dispose également d'une fonctionnalité de verrouillage à distance. La fonction de personnalisation permet un ajustement précis de l'outil à l'application
- Le système d'outils HIGH OUTPUT™ élève les technologies M18 FUEL™ à un nouveau niveau et offre des performances et une autonomie étendues. Ces outils sont conçus pour maximiser le partenariat avec les batteries HIGH OUTPUT™ & FORGE™
- Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™



### REDLITHIUM™

Vitesse à vide (tr/min)	0-950 / 0-1080 / 0-1370 / 0-1670
Cadence de frappe (Cps/min)	1,350 / 1,650 / 2,100 / 0-2,500
Couple de desserrage (Nm)	2,400
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	5.9 (M18 FB8)
Inclus dans le kit	2 x M18 FB8 Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, HD Box
Réf	4933499254

