




Aufschrift  
marking

Flachstecker aehnlich DIN 46244-A2.8 - 0.5  
blade terminal sim. DIN 46244-A2.8 - 0.5

Aufschrift  
Marking



1046.1103 μ

10131/250~40T100 10E3 15 RU

Herstellort/-jahr/-monat/-tag nach DIN EN 60062  
place, year, month and day of production acc. to DIN EN 60062

G: Konform nach IEC 60335-1:2001 Kap. 30  
G: matching IEC 60335-1:2001 clause 30

Wechsler 1-polig  
single pole changeover

Schaltbetaetigungskraft ≤ 2.8 N  
actuating force

Rueckschaltkraft ≥ 0.9 N  
release force

Differenzweg ≤ 0.2 mm  
movement differential

IP Schutzklasse nach EN 60529 IP 40  
protection class acc to EN 60529 IP 40

Gehaeuse auf Anschlussseite abgedichtet  
housing sealed on connector side

|                                          |                       |                  |                                                |                                                                                                 |                       |                  |                    |                    |                                                |                               |                      |                                     |                |
|------------------------------------------|-----------------------|------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------------|----------------|
| fuer Form und Lage<br>FOR SHAPE AND LOC. |                       | ⊙ = 0.1          | Allgemeintoleranzen<br>UNTOLERANCED DIMENSIONS |                                                                                                 |                       |                  |                    | Pause<br>COPY      | Blatt<br>SHEET 01                              |                               | TYP<br><br>K         | Zeichn./DRAWING NO.<br><br>10461103 | Index<br><br>b |
| fuer Winkel<br>FOR ANGLE ± 2             |                       |                  | PROJEKTION<br>                                 | Abmasse und<br>Nennmassbereiche<br>Angaben in mm<br><br>ALL DIMENSIONS<br>ARE IN<br>MILLIMETRES |                       | Laenge<br>LENGTH | Radial<br>RADII    |                    | Original<br>Din A4                             | Massstab<br>SCALE 2:1<br>30mm |                      |                                     |                |
|                                          |                       |                  |                                                |                                                                                                 |                       | 0-6 ± 0.1 ± 0.2  | >6-15 ± 0.15 ± 0.3 | >15-30 ± 0.2 ± 0.5 |                                                |                               | >30-70 ± 0.3         | >70-120 ± 0.4 ± 10%                 | >120 ± 0.8     |
|                                          |                       |                  |                                                |                                                                                                 |                       |                  |                    |                    |                                                |                               | SCHNAPPSCHALTER      |                                     |                |
|                                          |                       |                  |                                                |                                                                                                 |                       |                  |                    |                    |                                                |                               | Snap action switch   |                                     |                |
| b                                        | 78489                 | 26.04.12         | BRC                                            |                                                                                                 |                       |                  |                    |                    | CAD: NX V6.0                                   |                               | <br><b>MARQUARDT</b> |                                     |                |
| a                                        | 77237                 | 06.02.12         | BRC                                            |                                                                                                 |                       |                  |                    |                    | gez./DRAWN BY 10.06.11 BRC<br>gepr./CHECKED BY |                               |                      |                                     |                |
|                                          | 73677                 | 17.06.11         | BRC                                            |                                                                                                 |                       |                  |                    |                    | Ersatz fuer/REPLACEMENT OF                     |                               |                      |                                     |                |
| Ausg.<br>ISSUE                           | Aenderung<br>REVISION | gez.<br>DRAWN BY |                                                | Ausg.<br>ISSUE                                                                                  | Aenderung<br>REVISION | gez.<br>DRAWN BY |                    |                    |                                                |                               |                      |                                     |                |