



2)	B	Auf Klebeband gegurtet und auf Rollen gewickelt Preßplatten vormontiert
	C	In Schienen verpackt, Preßplatten vormontiert
	+	Verpackungsart

$$\boxed{V} \boxed{2} \boxed{3} \boxed{5} \boxed{3} \boxed{5} - \boxed{A} \boxed{3} \boxed{\times} \boxed{8} \boxed{0} - \boxed{+} \boxed{\times} \boxed{\times} \boxed{*}$$




ohne Umlenkbügel	1
mit Umlenkbügel	2



Veredelung:	Güte II:	0,2 um Au über	0,8 um Pd
	Güte III:	0,1 um Au über	0,3 um Pd
	Unternickelung:	1,8 um Ni	

Schneidklemme: 2 um SnPb über 0,8 um Ni

2) Vorzugstypen




14,5 max.

2) Bevorzugte Höhe nach dem Zusammenpressen


CONFIADO COMO SECRETO INDUSTRIAL
RESERVADOS TODOS LOS DERECHOS

Werkstoff: PA 6.6 GF35
Farbe: RAL 7032, kieselgrau



Sachnummer	Maß b
C42334-A422-C306	12,2
-C310	17,3
-C314	22,4
-C316	24,9
-C320	30
-C326	37,6
-C334	47,8
-C340	55,4
-C350	68,1
-C360	80,8
-C364	85,9

Bandkabelzufuhr (5:1)



Kontaktierbare Kabelsorten nach DIN VDE 0811

Leiter- durchm.	Anzahl Leiter	Quer- schnitt	AWG Angabe	Isolierung
0,25	1	-	30/1	PVC
0,32	1	-	28/1	PVC
0,13	7	0,09	28/7	PVC
0,13	7	0,09	28/7	ETFE massiv 1)
0,13	7	0,09	28/7	ETFE expandiert
0,08	19	0,10	28/19	ETFE expandiert
0,16	7	0,14	26/7	PVC
0,16	7	0,14	26/7	ETFE expandiert

1) Umlenkbügel unbedingt erforderlich

				Masstab 2:1 (5:1)			
				Datum	02-01-90	Federleiste, BK-MOD Technische Lieferverpflichtung	
				Bearb	Hoolhorst		
				Gepr.	EC SCI PD		
03	WO00/2513	17.12.99	KV	Norm			
02	WO 91/371	16.09.91	Ho		EC B		
01		25.10.90	Ho				
52		12.10.90	Ho				
51		04.01.90	Ho				
Zust	Mitteilung	Datum	Name	Siemens AG		V23535-A3***-+***-*-26	Blatt 1-
							1 Bl.