

# Scheda prodotto

## Caratteristiche

# MTN3156-7060

Merten HD, Rocker button insert, two-way, 1-pole, aluminium

### Presentazione

Gamma	Merten
Tipo prodotto	Pulsante
Applicazione	Illuminazione
Presentazione del dispositivo	Prodotto completo
Tipo tecnologia	Elettromeccanico
Montaggio dispositivo	Incasso
Numero di interruttori	1
Attuatore	Bascula
Colore	Alluminio

### Caratteristiche tecniche

Composizione e tipologia contatti	1 C/O
Segnalazione locale	LED
Funzione di segnalazione	Indicatore
Tensione nominale di esercizio [ue]	250 V
Tipo di rete	CA
Frequenza di rete	50/60 Hz
Corrente nominale	10 A
Trattamento superficiale	Teflon coated
Collegamenti - morsetti	Terminali senza viti
Tipologia fissaggio	Con viti

### Ambiente

Grado di protezione ip	IP20
------------------------	------

### Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACH	DichiaraREACH
Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni
Mercury free	Sì
RoHS exemption information	Sì
Regolamento RoHS della Cina	DichiaraRoHS Della Cina
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Le informazioni presenti in questa documentazione forniscono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche che riguardano le prestazioni dei prodotti contenuti nella documentazione stessa. Queste informazioni non possono essere utilizzate per determinare le possibilità d'impiego e/o l'affidabilità dei prodotti in caso di applicazioni specifiche dell'utente. È responsabilità dell'utente, installatore e/o utilizzatore, eseguire l'analisi dei rischi, nonché la valutazione e i test dei prodotti riguardo le specifiche applicazioni di utilizzo. Schneider Electric Industries SAS o qualunque sua affiliata o sussidiaria non sono da ritenersi responsabili per un uso non corretto delle informazioni contenute in questo documento.