

2m Verdrahtungskanal 50x25mm - Kabelkanal mit 8mm Schlitz -
PVC-Netzwerkkabelabdeckung - bis zu 25 Kabel - UL geprüft

Produkt-ID: CBMWD5025



Dieser 2m lange geschlitzte Kabelkanal sorgt für eine saubere Kabelführung in Ihrem Büro oder Serverraum und verdeckt gleichzeitig die Kabel, um ein aufgeräumtes und professionelles Aussehen zu schaffen.

Dieser Verdrahtungskanal schützt die Kabel vor Beschädigungen und sorgt gleichzeitig für eine saubere Verlegung in Ihrem Büro oder Serverraum. Der Kabelkanal ist 25mm x 50mm, mit 8 mm parallelen Schlitzten (Fingerkanäle), durch die Sie die Kabel ziehen können, so dass Sie die Kabel leicht organisieren und in und aus dem Kabelkanal führen können.

Die Kabelleiste verfügt über Befestigungslöcher (15 mm x 5 mm), mit denen Sie den Kabelkanal einfach mit Schrauben (nicht im Lieferumfang enthalten) an Holz oder Trockenbauwänden befestigen können.

Hergestellt aus selbstverlöschendem PVC, das robust und verwindungssteif ist, ist diese Netzwerk-/Stromkabelabdeckung feuerbeständig nach M1 mit einem Vicat-Erweichungspunkt von 86°C (186F) und hat eine UL/94V-0 Zulassung.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Schutz der Kabel vor Beschädigungen und saubere Kabelführung in Ihrem Büro oder Serverraum

Merkmale

- **STARTECH.COM VORTEIL:** Seit mehr als 30 Jahren die erste Wahl für IT-Profis; Dieses oberflächenmontierbare Kabelset/Einzelkanal-Verdrahtungskanalsystem wird von StarTech.com mit einer 2-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten
- **TECHNISCHE DATEN:** Länge: 2m | Höhe: 25mm 25mm | Breite: 50mm | Schlitzbreite: [SLOTWIDTH] | Maximale Kabelkapazität: 25 | Vicat-Erweichungspunkt: 86°C (getestet bis 50°C) | Grau | RoHS
- **FLEXIBLES DESIGN:** Einfaches Hinzufügen oder Entfernen von Kabeln zu Ihrer Kabelführung mit dem einfachen Deckelverriegelungsmechanismus / Verlegen von Kabeln in und aus dem Kabelkanal mit Hilfe der Schlitzlöcher
- **INDUSTRIELLE STÄRKE:** Robustes, verwindungssteifes, selbstverlöschendes PVC, solide Netzwerk-/Stromkabelabdeckung ist M1-bewertet, NF feuerbeständig mit einem Vicat-Erweichungspunkt von 86°C; UL 94V-0 bewertet; UL/CSA geprüft
- **KABEL PROFESSIONELL ORGANISIEREN & VERLEGEN:** Kabelmanagement-Rinne mit parallelen Schlitten schützt bis zu 25 Kabel. Zugriff von oben zum Hinzufügen/Entfernen von Kabeln, Verlegen von Kabeln im Büro/Serverraum, Installation mit Schraubblöchern

Leistung

Garantiebestimmungen 2 Years

Allgemeine
Spezifikationen

Besondere Funktionen: Geschlitztes Design
Montagelöcher

Physische Eigenschaften

Farbe	Grau
Gehäusotyp	PVC
Produktlänge	2.0 in [5.0 cm]
Produktbreite	78.7 in [200.0 cm]
Produkthöhe	1.0 in [2.5 cm]
Produktgewicht	1.5 lb [0.7 kg]

Verpackungsinform

ationen

Paketmenge	1
Paketlänge	2.0 in [5.0 cm]
Paketbreite	6.6 ft [2.0 m]
Pakethöhe	1.0 in [2.5 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	1.6 lb [0.7 kg]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - Kabelkanal
--------------------	----------------

Garantieinformationen

Warranty	2 Jahre
----------	---------

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.