

vérin de guidage DFM-20-30-P-A-KF

N° de pièce: 170917

★ Programme standard

avec guidage intégré.

Le capteur de proximité type SMTSO-8E peut être utilisé pour ce produit avec des courses de 20 à 40 mm uniquement si le kit de montage, type SMB-8E, est monté extérieurement.

FESTO



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Distance du centre de gravité de la charge à la plaque étrier	50 mm
Course	30 mm
Diamètre de piston	20 mm
Mode de fonctionnement unité d'entraînement	Etrier
Amortissement	P : Bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés
Position de montage	indifférent
Guidage	Patin à billes
Conception	Guidage
Détection de position	pour capteurs de proximité
Pression de service	2 ... 10 bar
Vitesse max.	0,8 m/s
Mode de fonctionnement	à double effet
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Note sur le fluide de commande et de pilotage	Fonctionnement avec lubrification possible (nécessaire pour un fonctionnement ultérieur)
Classe de résistance à la corrosion KBK	0 - Aucun effet de corrosion
Température ambiante	-5 ... 60 °C
Energie d'impact en fin de course	0,2 Nm
Force max. Fy	408 N
Force max. Fy statique	510 N
Force max. Fz	408 N
Force max. Fz statique	510 N
Moment max. Mx	11,84 Nm
Moment max. Mx statique	14,79 Nm
Moment max. My	4,49 Nm
Moment max. My statique	5,61 Nm
Moment max. Mz	4,49 Nm
Moment max. Mz statique	5,61 Nm
Couple max. admissible Mx en fonction de la course	2,08 Nm
Charge utile max. en fonction de la course pour une distance définie xs	42 N
Force théorique sous 6 bar, au recul	141 N
Force théorique sous 6 bar, à l'avance	188 N
Masse en mouvement	400 g
Poids du produit	822 g
Centre de gravité de la masse déplacée en fonction de la course	20,8 mm
Raccords alternatifs	Voir dessin du produit
Raccord pneumatique	M5
Note sur la matière	sans cuivre ni PTFE Conforme RoHS
Matériau couvercle	Alliage d'aluminium
Matériau joints	NBR
Matériau corps	Alliage d'aluminium
Matériau tige de piston	Acier fortement allié inoxydable