



### Hauptmerkmale

Baureihe	OptiLine 45
Installationssystem für die Verkabelung	Brüstungskanal
Produkt- oder Komponententyp	90°-Krümmung
Farbton	Polarweiß (RAL 9003)
Menge pro Satz	Satz à 1

### Zusatzmerkmale

Material der Kabelkanäle	Kunststoff
Dimension des Lichtwellenleiters	185 x 55 mm
Befestigungsmodus	Schnappmontage Schraube
Material	PC/ABS
Länge	212 mm
Höhe	212 mm
Breite	57 mm

### Montage

Normen	73/23/EEC 93/68/EEC EN 50085-1:2005 EN 50085-1:2013/A1 EN 50085-2-1:2006 EN 50085-2-1:2011/A1
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-25...60 °C
Schutzart (IP)	IP40
Schutzart (IK)	IK07

### Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
REACH free of SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>
Toxic heavy metal free	Ja
Mercury free	Ja
RoHS exemption information	<a href="#">Ja</a>
RoHS-Richtlinie für China	<a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>
Umweltproduktdeklaration	<a href="#">Produktumweltprofil</a>
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich