

产品参数表

规格



EA9B RCCB 2P 25A

EA9B22530CA

主要信息

产品系列	Easy9
产品短名	EA9B
产品类型	剩余电流动作保护装置
极数	2P
额定电流 [In]	25 A
剩余电流灵敏度	30 mA

补充信息

额定工作电压 [Ue]	230 V AC
配电系统位置	下游配电出线
剩余电流动作技术	动作功能与电源电压有关
剩余电流动作保护的选择性	瞬动型
漏电流保护等级	A类
额定分断和额定接通能量	Im = 630 A Im = 500 A
触点位置指示	有
控制类型	手柄
本地信号指示	开/关指示
机械寿命	20000 次
电气寿命	10000 次
安装类型	锁定夹锁紧
安装方式	DIN 导轨安装
接线能力	隧道式接线端子 (上接线或下接线) - <= 25 mm²
宽度 (9mm的倍数)	4
高度	81 mm
宽度	35.9 mm +/- 0.1 mm
深度	70 mm
净重	126 g

环境

符合标准	IEC 61008-2-2 GB 16916.22
------	------------------------------

免责声明：本文档不构成任何保证或担保，产品的适用性或可靠性

产品认证	CCC
运行温度	-25...60 °C
贮存环境温度	-40...80 °C

包装单位

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	7 cm
Package 1 Width	3.6 cm
Package 1 Length	8.1 cm
Package 1 Weight	126 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	6
Package 2 Height	8 cm
Package 2 Width	8.8 cm
Package 2 Length	22 cm
Package 2 Weight	776 g
Unit Type of Package 3	CAR
Number of Units in Package 3	48
Package 3 Height	20 cm
Package 3 Width	27.8 cm
Package 3 Length	38 cm
Package 3 Weight	6.751 kg

合同保修

保修单	18 个月
-----	-------

可持续

Green Premium™ 标签 是施耐德电气致力于提供具备一流环保性能的产品的承诺。Green Premium 承诺遵守最新法规、倡导对环境影响透明度并生产可再循环和低 Co₂ 产品。

[了解有关Green Premium的更多信息 >](#)



可持续包装 透明



RoHS/REACH



资源性能



可持续的包装

健康安全绩效



Mercury Free



Rohs Exemption Information

[支持](#)

认证与标准

Reach法规

[REACH 声明](#)

欧盟RoHS指令

符合豁免条件

中国 RoHS 管理办法

[中国 ROHS 声明](#)
中国 ROHS 管控范畴之外的产品。物质声明报告

环境披露

[产品环境文件](#)

流通资料

[产品使用寿命终期信息](#)

Image of product / Alternate images

Alternative

