

Hauptmerkmale

Installationssystem für die Verkabelung	Bodensäule Brüstungskanal Deckensäule Consolidation Point
Produkt- oder Komponententyp	Adapter

Zusatzmerkmale

Art der Deckensäule	Einseitig Zweiseitig
Art der Bodensäule	Zweiseitig Einseitig
Art des Tischverteilers	Anschlusskastenset
Gerätedarstellung	Leer
Farbton	Aluminiummetallic
Menge pro Satz	Satz à 1
Material der Kabelkanäle	Aluminium
Dimension des Lichtwellenleiters	185 x 55 mm 95 x 55 mm 75 x 55 mm 165 x 55 mm 140 x 55 mm
Produktkompatibilität	Altira Verdrahtungsgerät Unica Verdrahtungsgerät
Oberflächengüte der Deckensäule bzw. der Bodensäule	Eloxier
Art der Befestigung der Deckensäule	Freistehend Spannmontage
Anzahl der Module	2 Module
Material	PC + ASA
Länge	45 mm
Höhe	90 mm
Breite	72 mm
Marktsegment	Gebäude Kleingewerbe

Montage

Normen	73/23/EEC 93/68/EEC EN 50085-1:2005 EN 50085-2-1:2002 NF C 68-102
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-25...60 °C
Schutzart (IP)	IP30

Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
REACH free of SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Toxic heavy metal free	Ja
Mercury free	Ja
RoHS exemption information	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China