



Sign



Storage



Chain

VISO

Date : 26/12/2022



FICHE TECHNIQUE



FLASH106BU – MALLETTE DE 6 LAMPES LED 9 POSITIONS



Gamme : SIGN

Code douane : 8530900000

EAN : 3321360055545

REF	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Poids (kg)
FLASH106BU	360	370	75	3

- **Fabriqué en** polycarbonate et TPR

Caractéristiques :

- Ampoules LED super lumineuses
- Durée de vie est supérieure à 1000.000 heures
- L'éclairage couvre la direction à 360 degrés, visible jusqu'à 1,6 km
- Haute endurance même roulé sous une voiture
- Dos avec aimants puissant, peut être fixé sur une surface en fer
- Incassable et étanche IP67
- 9 modèles d'avertissement différents
- Avec une batterie lithium-ion de capacité légère, offre jusqu'à 30 heures de temps de travail
- Valise d'emballage, pour charger et ranger. Conception pour un usage professionnel
- Étanche, flottabilité positive (flottant)
- Utilisation : -20° à +50°C
- Autonomie de 60 heures
- Temps de charge : 5 à 6 heures



Sign



Storage



Chain

VISO

Date : 26/12/2022



FICHE TECHNIQUE



FLASH106BU – MALLETTE DE 6 LAMPES LED 9 POSITIONS

MODE	DURÉE D'UTILISATION
1 - Rotation	10 heures
2 - Quad Flash	8 heures
3 - Clignotements	16 heures
4 - Clignotements alternés	4 heures
5 - SOS	5 heures
6 - Clignotements Haute intensité	3 heures
7 - Clignotements Basse intensité	29 heures
8 - 2 LED allumées	11 heures
9 - 4 LED allumées	6 heures

Gamme : SIGN

Code douane : 8530900000

EAN : 3321360055545



Base et câble de chargement
inclus : branchement allume
cigare et secteur

	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Modèle N°	HS-8106
Batterie interne rechargeable	Lithium-ion 850mAh 3,7V Durée de vie de 5 ans
Spécifications de chargement Chargeur CA / CC 100 ≈ 240 Chargeur 12V CC	Input : 100-240 V AC, 50-60 Hz 0,5A Output : 5,5V, 2A Input : 12-24V DC Output : 5,5V, 1,5A
Écart de température	- 36° - 116° C



Sign



Storage



Chain

VISO

Date : 26/12/2022



TECHNICAL SHEET



FLASH106BU – CASE OF 6 9-POSITION LED LAMPS



Range : SIGN

Customs : 8530900000

EAN : 3321360055545

REF	Length (mm)	Width (mm)	Height (mm)	Weight (kg)
FLASH106BU	360	370	75	3

- **Made of** polycarbonate and TPR

Specifications :

- Super bright LED bulbs
- Lifetime is more than 1000,000 hours
- Lighting covers 360 degree steering, visible up to 1 mile away
- High endurance even rolled under a car
- Back with strong magnets, can be fixed on iron surface
- Unbreakable and waterproof IP67
- 9 different warning patterns
- With lightweight capacity lithium-ion battery, provides up to 30 hours working time
- Packing case, for loading and storing. Design for professional use
- Waterproof, positive buoyancy (floating)
- Use: -20° to +50°C
- 60 hour battery life
- Charging time: 5 to 6 hours



Sign



Storage



Chain

VISO

Date : 26/12/2022



TECHNICAL SHEET



FLASH106BU – CASE OF 6 9-POSITION LED LAMPS

MODE	DURATION OF USE
1 - Rotate	10 hours
2 - Quad Flash	8 hours
3 - Single blink	16 hours
4 - Alternating blinks	4 hours
5 - SOS Rescue	5 hours
6 - High intensity flashing	3 hours
7 - Low intensity flashes	29 hours
8 - 2 LED flashlight	11 hours
9 - 4 LED flashlight	6 hours

Range : SIGN

Customs : 8530900000

EAN : 3321360055545



Base and charging cable
included : cigarette lighter and
mains connection

	TECHNICAL CHARACTERISTICS
Model No.	HS-8106
Internal rechargeable battery	Lithium-ion 850mAh 3,7V 5 year lifespan
Charging specifications 100 ≈ 240 AC/DC charger 12V DC charger	Input : 100-240 V AC, 50-60 Hz 0,5A Output : 5,5V, 2A Input : 12-24V DC Output : 5,5V, 1,5A
Temperature range	- 36° - 116° C



Sign



Storage



Chain

VISO

Date : 26/12/2022

*



FICHA TECNICA



FLASH106BU – CAJA DE 6 LÁMPARAS LED DE 9 POSICIONES



Gama : SIGN

Aduanas : 8530900000

EAN : 3321360055545

REF	Largo (mm)	Ancho (mm)	Altura (mm)	Peso (kg)
FLASH106BU	360	370	75	3

- **Hecho de** polycarbonato y TPR

Características :

- Bombillas LED súper brillantes
- La vida útil es más de 1000,000 horas
- La iluminación cubre la dirección de 360 grados, visible hasta 1 milla de distancia
- Gran resistencia incluso rodando debajo de un coche
- Parte trasera con imanes potentes, se puede fijar en una superficie de hierro
- Irrompible e impermeable IP67
- 9 patrones de advertencia diferentes
- Con batería de iones de litio de capacidad liviana, proporciona hasta 30 horas de tiempo de trabajo
- Caja de embalaje, para cargar y almacenar. Diseño para uso profesional.
- Impermeable, flotabilidad positiva (flotante)
- Uso: -20° a +50°C
- 60 horas de duración de la batería
- Tiempo de carga: 5 a 6 horas



Sign



Storage



Chain

VISO

Date : 26/12/2022



FICHA TECNICA



FLASH106BU – CAJA DE 6 LÁMPARAS LED DE 9 POSICIONES

MODO	DURACIÓN DE USO
1 - Rotación	10 horas
2 - Quad Flash	8 horas
3 - Parpadea	16 horas
4 - Destellos alternos	4 horas
5 - SOS	5 horas
6 - Intermitente de alta intensidad	3 horas
7 - Destellos de baja intensidad	29 horas
8 - 2 LED encendidas	11 horas
9 - 4 LED encendidas	6 horas

Gama : SIGN

Aduanas : 8530900000

EAN : 3321360055545



Base y cable de carga incluidos :
encendedor y conexión a la red

	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
N° de Modelo	HS-8106
Batería interna recargable	Lithium-ion 850mAh 3,7V Durée de vie de 5 ans
Especificaciones de carga Cargador CA/CC 100 ≈ 240 Cargador de 12 V CC	Input : 100-240 V AC, 50-60 Hz 0,5A Output : 5,5V, 2A Input : 12-24V DC Output : 5,5V, 1,5A
Diferencia de temperatura	- 36° - 116° C



Sign



Storage



Chain

VISO

Date : 26/12/2022



TECHNISCHE DATEN



FLASH106BU – KOFFER MIT 6 LED-LAMPEN MIT 9 POSITIONEN



Bereich : SIGN

Customs : 8530900000

EAN : 3321360055545

Bezeichnung	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Gewicht (kg)
FLASH106BU	360	370	75	3

- **Material:** Polycarbonat und TPR

Spezifikation :

- Superhelle LED-Lampen
- Die Lebensdauer beträgt mehr als 1000.000 Stunden
- Die Beleuchtung deckt einen 360-Grad-Bereich ab, bis zu einer Entfernung von 1,6 km sichtbar ist
- Hohe Lebensdauer, trotz Belastung durch Straßenverkehr
- Rückseite mit starken Magneten, kann auf Eisenoberfläche befestigt werden
- Unzerbrechlich und wasserdicht IP679
- Verschiedene Warnmuster
- Mit leichtem Lithium-Ionen-Akku, bietet bis zu 30 Stunden Arbeitszeit
- Verpackungskoffer zum Beladen und Aufbewahren.
- Design für den professionellen Einsatz
- Wasserdicht
- Einsatzbereich: -20° bis +50°C 60 Stunden Akkulaufzeit
- Ladezeit: 5 bis 6 Stunden



Sign



Storage



Chain

VISO

Date : 26/12/2022



TECHNISCHE DATEN



FLASH106BU – KOFFER MIT 6 LED-LAMPEN MIT 9 POSITIONEN

MODUS	DAUER DER NUTZUNG
1 - Rotation	10 Stunden
2 - Quad-Blitz	8 Stunden
3 - Single blinken	16 Stunden
4 – Alternativ blinken	4 Stunden
5 - SOS Rettung	5 Stunden
6 – Hochintensives Blinken	3 Stunden
7 – Niedrige Blinkintensität	29 Stunden
8 - 2 LED Blitzleuchten	11 Stunden
9 - 4 LED Blitzleuchten	6 Stunden

Bereich : SIGN

Customs : 8530900000

EAN : 3321360055545



Basis und Ladekabel inklusive:
Zigarettenanzünder und
Netzanschluss

	TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
Model Nr.	HS-8106
Interner Akku	Lithium-ion 850mAh 3,7V 5 Jahre Garantie
Ladespezifikationen 100 ≈ 240 AC/DC-Ladegerät 12-V- DC-Ladegerät	Input : 100-240 V AC, 50-60 Hz 0,5A Output : 5,5V, 2A Input : 12-24V DC Output : 5,5V, 1,5A
Betriebstemperatur	- 36° - 116° C