



LA ROBUSTEZZA E LA DURATA CHE TI SERVONO

# LA M610

## Portatile e più potente

Svolgi il lavoro al meglio! In azienda o sul campo.



**Salva e memorizza le etichette nella stampante con la più ampia gamma di opzioni di inserimento dati.**

Risparmia tempo sfruttando le sue caratteristiche:

- ▶ Velocità di stampa di 50,8 mm al secondo
- ▶ Batteria agli ioni di litio Gen3 potenziata
- ▶ Memorizza e importa di file di dati da unità USB
- ▶ Importa e salva file, elenchi ed elementi grafici
- ▶ Crea e stampa etichette da tastiera, un'app per dispositivi mobili o un software per PC
- ▶ Stampa testo, codici a barre, forme e immagini



## FAI DI PIÙ CON FUNZIONALITÀ MIGLIORATE



RESISTENZA AGLI URTI CONFORME AGLI STANDARD MILITARI TESTATA CON CADUTE DA 1,8 m



STAMPA 4.500 ETICHETTE CON UNA SOLA RICARICA



INTERVALLO DI TEMPERATURA DI UTILIZZO PIÙ AMPIO (da -18 °C a 46 °C)



Prestazioni migliori  
ROBUSTEZZA E DURATA FINO IN FONDO

## Svolgi il lavoro al meglio ovunque

Ottimizza le tue prestazioni con consumabili Brady



### ROTOLI PICCOLI

► Svolgi il lavoro con oltre 50 materiali ad alte prestazioni e più di 800 tipi di etichette.

### ROTOLI BULK

► Risparmia comprando rotoli di etichette in bulk: oltre 14 materiali e più di 150 tipi di etichette.

### POSSIBILITÀ DI PERSONALIZZAZIONE

► Hai esigenze particolari? Scegli tra un numero illimitato di etichette personalizzabili in oltre 70 materiali diversi.



### Garantisci un'esperienza di etichettatura superiore scegliendo i consumabili Brady Authentic ottimizzati

I consumabili Brady Authentic sono appositamente pensati per le stampanti Brady al fine di produrre prestazioni e affidabilità migliori che non si ottengono con quelli di altri produttori. Offriamo la più ampia gamma di colori, finiture e impieghi specifici del settore. Scegli prodotti originali. Migliora con Brady.

## Consumabili specifici per ogni applicazione

### Ecco alcuni consumabili per M610 da conoscere

Per visualizzare tutte le opzioni disponibili, visita il sito [bradyeurope.com/M610materials](http://bradyeurope.com/M610materials)

|                                    |  | Fili e cavi | Comunicazione dati | Ambienti aggressivi | Componenti e apparecchiature | Impianti e sicurezza |
|------------------------------------|--|-------------|--------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|
| <b>Wrap around</b>                 | Etichette wrap around in vinile autolaminante (B-427)                        |             |                    |                     |                              |                      |
| <b>Termorestringenti</b>           | Etichette termorestringenti PermaSleeve® (B-342)                             |             |                    |                     |                              |                      |
| <b>Multiuso</b>                    | Etichette in nylon multiuso con adesivo aggressivo (B-499)                   |             |                    |                     |                              |                      |
| <b>Riposizionabili</b>             | Etichette in tessuto di vinile multiuso riposizionabili (B-498)              |             |                    |                     |                              |                      |
| <b>QuickFlag™</b>                  | Etichette in poliestere multiuso con adesivo ultra-aggressivo (B-483)        |             |                    |                     |                              |                      |
| <b>Dissipative elettrostatiche</b> | Etichette in poliimmide dissipativo elettrostatico (ESD) (B-717)             |             |                    |                     |                              |                      |
| <b>Targhette per fili e cavi</b>   | Marcafili halogen free (B-7643)  |             |                    |                     |                              |                      |
| <b>Antimanomissione</b>            | Etichette in poliestere antimanomissione con impronta e motivo VOID (B-7546) |             |                    |                     |                              |                      |

= Consumabile esclusivo Brady

► Per saperne di più, visita il sito [bradyeurope.com/M610](http://bradyeurope.com/M610) o scansiona per guardare il video di presentazione



# Specifiche della stampante M610 Kit stampante per etichette M610

| Specifiche                                    |   |
|---|---|
| Tecnologia di stampa                          | Trasferimento termico   |
| Risoluzione (DPI)                             | 300   |
| Velocità di stampa (mm/s)                     | 50,80   |
| Capacità colore                               | Monocolore  |
| Etichette continue o fustellate               | Continue e fustellate   |
| Max larghezza etichetta (mm)                  | 50,80   |
| Lunghezza max. (mm)                           | 1016,00   |
| Utilizzo/nr. etichette raccomandate al giorno | 750   |
| Opzioni di connettività                       | USB<br>Uso stand alone<br>Bluetooth su alcuni modelli   |
| Compatibilità software                        | Brady Workstation<br>App Etichette express  |
| Cellulari e tablet supportati                 | Dispositivi Android con Android OS 5+<br>iPhone 5S o versione successiva con iOS 10+  |
| Codici a barre                                | QR code<br>Data Matrix<br>Code 128<br>Code 39<br>Interleaved 2 de 5<br>UPC-A<br>UPC-E<br>EAN-13<br>Altro tramite Brady Workstation        |
| Simboli incorporati                           | 480   |
| Proprietà fisiche                             |   |
| Larghezza x Altezza x Profondità (mm)         | 107,19 x 328,42 x 106,42  |
| Peso (kg)                                     | 1,41  |
| Indicatori a schermo                          | Autonomia residua batteria<br>Riconoscimento del codice prodotto del nastro e dell'etichetta<br>Nastro rimanente<br>Consumabile rimanente |
| Taglierina                                    | Taglio manuale  |
| Garanzia                                      | 2 anni  |
| Lunghezza del testo                           | Resistente a cadute da 1,8 m<br>Resistente agli urti secondo standard militari (MIL-STD-810G)   |

| Codice | Descrizione  |
|--------|--|
| 317790 | Stampante per etichette M610- QWERTY UK                            |
| 317791 | Stampante per etichette M610 - QWERTY UK con Bluetooth             |
| 317792 | Stampante per etichette M610 - AZERTY                              |
| 317793 | Stampante per etichette M610 - AZERTY con Bluetooth                |
| 317794 | Stampante per etichette M610 - QWERTY US                           |
| 317795 | Stampante per etichette M610 - QWERTZ con Bluetooth                |
| 317796 | Stampante per etichette M610 - QWERTY US con Bluetooth             |
| 317797 | Stampante per etichette M610 - QWERTY EU                           |
| 317798 | Stampante per etichette M610 - QWERTY EU con Bluetooth             |
| 317799 | Stampante per etichette M610 - CYRILLIC con Bluetooth              |
| 317800 | Stampante per etichette M610 - AZERTY con Bluetooth + Suite BWS    |
| 317801 | Stampante per etichette M610 - AZERTY + Suite BWS                  |
| 317802 | Stampante per etichette M610 - CYRILLIC con Bluetooth + Suite BWS  |
| 317803 | Stampante per etichette M610 - QWERTY EU con Bluetooth + Suite BWS |
| 317804 | Stampante per etichette M610 - QWERTY EU + Suite BWS               |
| 317805 | Stampante per etichette M610 - QWERTY UK con Bluetooth + Suite BWS |
| 317806 | Stampante per etichette M610 - QWERTY UK + Suite BWS               |
| 317807 | Stampante per etichette M610 - QWERTY US con Bluetooth + Suite BWS |
| 317808 | Stampante per etichette M610 - QWERTY US + Suite BWS               |
| 317809 | Stampante per etichette M610 - QWERTZ EU con Bluetooth + Suite BWS |

La stampante è fornita in una valigia rigida cavo USB, guida rapida, batteria Li-ION ricaricabile, trasformatore CA, USB prodotto (contenente informazioni sul prodotto e driver di stampa per Windows), software per la creazione di etichette in Brady Workstation, rotolo M6-11-427 e nastro M61-R4310.

## Accessori

| Codice | Descrizione  |
|--------|--|
| 018556 | Kit di pulizia   |
| 150618 | Borsa morbida protettiva per stampanti portatili                               |
| 175671 | Valigia rigida per stampante per etichette M610                                |
| 175672 | Magnete per stampante per etichette M610                                       |
| 175673 | Batteria agli ioni di litio ricaricabile per stampante per etichette M610/M710 |
| 175674 | Batteria NiMH ricaricabile per stampante per etichette M610/M710               |

