

产品参数表

规格



主隔离开关操作手柄及前面板 (适用于V02...V2本体, 不可挂挂锁), 红色手柄, 黄色前面板, 面板尺寸: 45x45 mm, 4个螺钉固定

KCC1LZ

主要信息

产品系列	TeSys
产品短名	KCC1
产品类型	旋转手柄
产品适用范围	VN20 VN12 V02...V2
手柄颜色	红色

补充信息

前面板颜色	黄色
旋转手柄挂锁	不带
标识	0 - 1
固定模式	通过孔 22.5 mm
handle front plate dimension	45 x 45 mm
高度	45 mm
宽度	45 mm
净重	0.05 kg

环境

IP 保护等级	"IP65"
---------	--------

包装单位

包装1 : 包装单位类型	PCE
个/公斤	1
包装1 : 高度	7.0 cm
包装1 : 宽度	7.0 cm
包装1 : 长度	8.2 cm
包装重量	61.0 g
包装2 : 包装单位类型	S02
包装2 : 包装单位数量	15
包装2 : 高度	15.0 cm
包装2 : 宽度	30.0 cm
包装2 : 长度	40.0 cm

包装2 : 毛重

1.264 kg

合同保修

保修单

18 months



施耐德电气希望通过不断开展的“使用更好、使用更长时间、再次使用”的宣传活动来建立供应链伙伴关系、降低材料的影响力并促进材料循环，从而到2050年实现净零排放。

环境数据说明 >

环境足迹

生命周期总碳足迹

29

产品环境概况(PEP)

[产品环境文件](#)

Use Better

材料和包装

回收纸板包装

是

无塑料包装

是

[欧盟ROHS指令](#)

符合

中国 ROHS 管理办法

[中国 ROHS 声明](#)

Use Again

重新包装和再制造

流通资料

无需具体的回收操作

回收

不支持

WEEE Label

该产品必须经特定废物回收处理后弃置于欧盟市场，绝不可丢弃于垃圾桶中。