


CARACTERISTIQUES

- Verrouillage à cliquet non desserrable
- Adapté à de nombreuses applications
- Facile à enfiler
- Adapté pour lier des composants ou des câbles
- Norme d'inflammabilité UL94V-2

Serre-câble RS PRO en nylon bleu, 100 x 2,5 mm

RS code commande : 233-203



Les produits homologués par RS vous apportent des pièces de qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits. Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir à payer un prix élevé.

Description du produit

Les serre-câbles de couleur simple de RS PRO sont un type de fixation utilisé pour maintenir des éléments ensemble, principalement des câbles ou des fils électriques. Ces serre-câbles sont fabriqués en nylon 66 (également connu sous le nom de nylon 6.6) et sont une fixation autobloquante en une seule pièce fonctionnant comme des sangles pour maintenir l'organisation des câbles.

Ils sont disponibles en longueurs de 100 mm, 165 mm et 203 mm et en largeurs de 2,5 mm avec un choix de 5 couleurs (rouge, vert, bleu, jaune et orange). Les serre-câbles de couleur permettent le codage couleur des câbles ou d'autres composants.

Caractéristiques



Type	Non desserrable
Couleur	Bleu
Matériau	Nylon 66
Application	Idéal pour faciliter l'identification lors du regroupement et de l'organisation de câbles et de fils
Température d'utilisation minimale	-50°C
Température d'utilisation maximale	80 °C
Comportement au feu	Ignifuges
Quantité	100

Spécifications mécaniques

Longueur	100mm
Largeur	2,5mm
Résistance à la traction	78,4N

Homologations

Normes Met	UL94V-2
------------	---------



Part Number	Colour	Length (mm)	Width (mm)	Max bundle dia. (mm)	Tensile strength (N)	Pack Quantity	Operating Temperature range
233-207	Red	100	2.5	22	78.4	100	-50 to +85 °C
233-203	Blue	100	2.5	22	78.4	100	-50 to +85 °C
233-229	Yellow	100	2.5	22	78.4	100	-50 to +85 °C
233-225	Green	100	2.5	22	78.4	100	-50 to +85 °C
233-235	Orange	100	2.5	22	78.4	100	-50 to +85 °C
233-231	Red	165	2.5	43	78.4	100	-50 to +85 °C
233-241	Blue	165	2.5	43	78.4	100	-50 to +85 °C
233-269	Yellow	165	2.5	43	78.4	100	-50 to +85 °C
233-275	Green	165	2.5	43	78.4	100	-50 to +85 °C
233-281	Orange	165	2.5	43	78.4	100	-50 to +85 °C
233-297	Red	203	2.5	55	78.4	100	-50 to +85 °C
233-304	Blue	203	2.5	55	78.4	100	-50 to +85 °C
233-310	Yellow	203	2.5	55	78.4	100	-50 to +85 °C
233-354	Green	203	2.5	55	78.4	100	-50 to +85 °C
233-386	Orange	203	2.5	55	78.4	100	-50 to +85 °C