

UVP zzgl. MwSt\* : 41,60 EUR



### Hauptmerkmale

Produktreihe	Acti 9
Produkt oder Komponententyp	Erweiterungsmodul für Impulsrelais
Kurzbezeichnung des Geräts	IETL iTL 32
Geräteanwendung	Fernsteuerung
Beschreibung der Pole	1P
Zus. des Polkontakts	1S
Nennstrom [In]	32 A
Netzwerkanschluss	AC

### Zusatzmerkmale

Netzwerffrequenz	50/60 Hz
Betriebsbemessungsspannung Ue	415 V AC 50/60 Hz
Betätigungsart	Fernsteuerung Kippschalter
Typ des Steuersignals	Impuls
Taktfrequenz	5 Schaltvorgänge/Minute
Impulsdauer	50 ms
Fernsteuerbetätigungsart	Leucht-Drucktaste 3 mA
Lokale Signalisierung	ON/OFF-Anzeige
Steuerkreissspannung	110 V DC 230...240 V AC 50/60 Hz
Stromvers.-Eingangsleistung	19 VA
Montagevariante	Befestigt, rechts an TL
Montagehalterung	35 mm symmetrische Hutschiene
9-mm-Raster	2
Höhe	60 mm

Breite	18 mm
Tiefe	84 mm
Farbe	Weiß
Elektrische Lebensdauer	AC-21 : 50000 Zyklen AC-22 : 20000 Zyklen
Anschlüsse - Klemmen	Tunnelklemmen <= 10 mm <sup>2</sup>
Kompatible Produktfamilie	Acti 9 iTL
Produktkompatibilität	ITL 32A

## Montage

Normen	EN 669-1 EN 669-2-2
Geräuschpegel	<= 60 dB
Schutzart (IP)	IP20 entspricht IEC 60529
Verschmutzungsgrad	3
Tropenfest	2 entspricht IEC 60068-1
Relative Feuchtigkeit	95 % ( 55 °C )
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-20-50 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40-70 °C

## Nachhaltigkeit

Grad der Umweltverträglichkeit	Green-Premium-Produkt
ROHS	Konform <a href="#">Schneider-Electric-Konformitätserklärung</a>
REACH	Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert
Umgebungsbedingungen Produkt	Verfügbar <a href="#">Produktumweltprofil</a>
Entsorgungshinweise	Keine spezifischen Recyclingtätigkeiten erforderlich

## Vertragliche Gewährleistung

Periode	18 Monate
---------	-----------