

产品参数表

规格



Vigi iC65 add-on, Acti9, 80A, 4P, type A, 30mA

A9V60680

主要信息

产品系列	Acti 9
产品类型	添加剩余电流装置
产品短名	Vigi iC65
产品应用	Low voltage electrical distribution
极数	4P
额定电流 [In]	80 A
剩余电流灵敏度	30 mA
剩余电流动作保护的选择性	瞬动型
Earth leakage protection type	A类
电网类型	AC
电网频率	50/60 Hz
额定工作电压 [Ue]	400 V AC 50/60 Hz
符合标准	GB/T 16917.1 IEC 61009-1
产品认证	CCC
宽度（9mm的倍数）	7

补充信息

配电系统位置	下游配电出线
剩余电流动作技术	动作功能与电源电压有关
额定绝缘电压 [Ui]	500 V
额定冲击耐受电压 [Uimp]	4 kV 符合 IEC 60947-2
适用范围	Acti 9 Acti9 iC65
本地信号指示	前脸的红色指示灯
安装类型	锁定夹锁紧
安装方式	DIN 导轨安装
连接到 mcb 的电路	螺丝旋紧
与母线兼容性	兼容
高度	101 mm
宽度	62.8 mm +/- 0.15 mm
深度	73.5 mm

免责声明：本文档不代替或不用于确定任何产品的适用性或可靠性

接线能力	隧道式端子 底部接入 25 mm² 软线 (可选) 带或者不带箍线端子 隧道式端子 底部接入 35 mm² 单股硬线 带接线端子
紧固扭矩	电源回路: 3.5...5.6 N.m 下接线

环境

IP 保护等级	IP20 (无机箱) IP40 (indoor enclosure)
污染等级	3
过电压类别	II
电磁兼容性	承受 8/20 µs 脉冲, 250 A
抗湿热性	2
相对湿度	95 % 在...上 55 °C
运行温度	-25...60 °C
贮存环境温度	-40...80 °C

包装单位

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	7.0 cm
Package 1 Width	9.5 cm
Package 1 Length	11.5 cm
Package 1 Weight	223.2 g

合同保修

保修单	18 个月
-----	-------

可持续

Green Premium™ 标签 是施耐德电气致力于提供具备一流环保性能的产品的承诺。Green Premium 承诺遵守最新法规、倡导对环境影响透明度并生产可再循环和低 Co₂ 产品。

[了解有关Green Premium的更多信息 >](#)



低冲击材料 透明



RoHS/REACH

资源性能

 可再生塑料含量最小百分比

71

健康安全绩效

 Mercury Free

 Rohs Exemption Information

是

 无卤素塑料部件和电缆产品

认证与标准

Reach法规

[REACH 声明](#)

欧盟Rohs指令

符合豁免条件

中国 Rohs 管理办法

[中国 ROHS 声明](#)
中国 ROHS 管控范畴之外的产品。物质声明报告

环境披露

[产品环境文件](#)

流通资料

[产品使用寿命终期信息](#)