



36 + 1 LED Akku Arbeitsleuchte AHL 361 IP 54

Staub- und spritzwassergeschützt, IP 54.

- 2 Schaltstufen: Große Leuchtfläche mit 36 superhellen LEDs und Spezial Linsenoptik, zusätzlich eine einzelne Power-LED im Leuchtenkopf für extra lange Leuchtdauer.
- Bis zu 4 Std. Betriebsdauer mit voll geladenem Akku für große Leuchtfläche, bis zu 12 Std. für einzelne Power-LED im Leuchtenkopf.
- Stoßsicheres Gehäuse mit gummierter Oberfläche.
- 360° drehbarer, einklappbarer Haken und Magnet für optimale Befestigung.
- Integrierter NiMH Akku.
- Ein/Aus Drucktaster.
- Inklusive 100 - 240 V AC, 50 - 60 Hz Netzteil und 12 V KFZ-Ladekabel.
- Im Blister verpackt.

36 + 1 LED Battery Work Lamp AHL 361 IP 54

Dust protected and splash-proof, IP 54.

- 2 step operation: Large light emitting surface with 36 extra-bright LEDs and special optics, additionally a single Power LED in the lamp head for extra-long operation.
- With a fully charged battery up to 4 hours operation with the large light, up to 12 hours with the single lamp head Power-LED.
- Shockproof casing with rubberised surface.
- 360° swivelled, retractable hanging hook and magnetised base for optimal attachment.
- Integrated rechargeable NiMH battery.
- ON/OFF switch.
- Inclusive 100 - 240 V AC, 50 - 60 Hz charger and 12 V charger for car cigarette lighter.
- In blister packaging.



Artikel-Nr. Article No.	Barcode 4007123...	VPE UP	LEDs 36 + 1	Lichtstrom Luminous flux	Abmessungen Measurements	Leuchtdauer Light duration
1 17539 0	609703	1	36 + 1	36 LED: 90 lm, 1 LED: 24 lm	26 x 6 x 4,5 cm	4/12 h



Überspannungs-
& Blitzschutz

Steckdosenleisten

Stromverteilung

Leuchten & Leuchtmittel

Solar-Technik

Haus- &
Sicherheitstechnik

Geräte für Werkstatt,
Haus & Garten

Arbeitsböcke
& Leitern

Werbemittel
& Modulwände