



## Défonceuse 900 W 6–8 mm

D26203–QS

Défonceuse 900 W 6–8 mm – guide parallèle à réglage micrométrique, adaptateur d'aspiration des poussières, pince de 8 mm, clé de 17 mm, douille de copie de 17 mm



Incertitude K 1 (Bruit)	3 dB(A)
Pression sonore	77 dB(A)
Incertitude K 1 (Vibration)	2.7 m/s <sup>2</sup>
Puissance absorbée	900 W
Source d'énergie	Filaire
Vitesse à vide	16000–27000 Rpm