

## 特点

- 特别适合用于粘合、连接和安装
- 胶带系统用途广泛、方便快捷且易于使用
- 设计用于不规则表面
- 软压敏粘合剂系统

## RS Pro 胶带、 12mm x 15m 、 6mm 厚

RS 号: 205-0934



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

## 商品描述属性

RS PRO 的这款出色的灰色硅双面泡沫胶带具有非常高的粘结强度，借助普通粘合剂，可产生非常高的粘合强度和高承载能力。它具有牢固的初始粘附力和极佳的夹持力，适用于各种材料。

## 一般规格

衬背材料	pvc
颜色	灰色
单面/双面	双面
粘合剂材料	丙烯酸
应用	空调、飞机、汽车、航海、密封、电信

## 机械规格

宽度	12mm
厚度	6mm
长度	15m
泡沫密度	165 → 260kg/m <sup>3</sup>
拉伸强度	64N/cm
压缩套件 ( 25%/2322h°c )	30%

## 操作环境规格

最低工作温度	-30°C
最高工作温度	70°c

认证

合规性 / 认证

rohs 合规性证书

